

**VHM maró, bevonat nélkül, Ø e8 DC: 4mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	202299 4
GTIN	4045197866745
Árucikk kategória	12X

Leírás**Kivitel:**

Méretetek hasonlóak, mint a **DIN 6527**.

Műszaki leírás

Előtolás f_z horonymaráshoz acélban $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,02 mm
Élhossz L_c	11 mm
Szár	DIN 6535 HB, h6-tal
Fogásvételi irány	Vízszintes, ferde és függőleges
Teljes hossz L	57 mm
Száralak	HB
Fogak száma Z	3
Vágóél $\varnothing D_c$	4 mm
Sarokletörés szélessége 45° -nál	0,18 mm
Előtolás f_z szélezéshez acélban $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,025 mm
Tűrés névleges \varnothing	e8
Szár $\varnothing D_s$	6 mm
Spirálszög	45 fok
Sarokletörés szöge	45 fok

Bevonat	bevonat nélkül
Szerszámanyag	VHM
Szabvány	DIN 6527
Típus	N
Fogásszélesség a_e marási műveletnél	0,5 × D szélezésnél
Fogásszélesség a_e marási műveletnél	Teli horony fogásmélység 1×D
belső hűtés	nem
Színes gyűrű	nincs
Termék fajtája	Sarokmaró

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V_c	ISO kód
Alu műanyagok	feltételesen alkalmas	170 m/min	N
Alu (rövid forgácsú)	alkalmas	140 m/min	N
Alu > 10% Si	alkalmas	100 m/min	N
Acél < 500 N/mm ²	alkalmas	70 m/min	P
Acél < 750 N/mm ²	alkalmas	60 m/min	P
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas	45 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	feltételesen alkalmas	40 m/min	M
GG(G)	feltételesen alkalmas	55 m/min	K
Uni	feltételesen alkalmas		
Nedvesen maximum	alkalmas		
Nedvesen minimum	bevonat nélkül		
Száraz	feltételesen alkalmas		
Levegő	bevonat nélkül		