

Garant**Gépi menetfúró huzalmenet betétekhez HSS-E-PM, TiCN, EG-M: EG-M3****Rendelési adatok**

Rendelés száma	133550 EG-M3
GTIN	4045197862020
Árucikk kategória	11H

Leírás**Kivitel:**

DIN 40435 szerint menetfúró (hasonló, mint a DIN 371 / DIN 376).

A kiváló minőségű alapanyagának és a TiCN bevonatnak köszönhetően kitűnő élettartamú. Széles felhasználási területre alkalmas különböző anyagoknál.

Felhasználás:

EG befogó menet készítéséhez a metrikus **DIN 8140** ISO menet szerint **STI huzalos menetbetétekhez** (Screw Threat Insert).

Figyelem:

Feltétlenül **vegye figyelembe a magfurat előfúrási Ø-t** (lásd a táblázatot)!

Szerszámanyag: HSS E PM

Szabvány: DIN 40435

Tűrési osztály: 6H mod.

Menetemelkedés: 0,5 mm

Teljes hossz L: 63 mm

Szár Ø D_s: 4,5 mm

Szár négyszög □: 3,4 mm

Magfurat Ø: 3,15 mm

Műszaki leírás

Menetemelkedés	0,5 mm
Szár négyszög □	3,4 mm
Szár Ø D _s	4,5 mm
Magfurat Ø	3,15 mm
Menet Ø	3 mm

Forgácshornyok száma	3
Túrési osztály	6H mod.
Vágóélek száma Z	3
Szabvány	DIN 40435
Teljes hossz L	63 mm
Szerszámanyag	HSS E PM
Menetmélység	9 mm
Menetméret	M3
Bevonat	TiCN
Menetfajta	EG-M
Profilszög	60 fok
Bekezdő alak	B
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 3xD átmenő furatnál
Vágásirány	jobbos
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró dinamikus megmunkáláshoz
Színes gyűrű	zöld
Termék fajtája	Menetfúró