

Garant**Műanyagcső-vágó****Rendelési adatok**

Rendelés száma	818160
GTIN	4045197675866
Árucikk kategória	81C

Leírás**Kivitel:**

Présöntött alumínium test 3 vezetőgörgővel, melyből 1 görgő állítható (1-1 pozíció max. 110 mm-es és 110–127mm-es csövekhez) a cső Ø-höz való optimális igazodás érdekében. **Gyors orsóállítás** a racsnielv és a rugós visszahúzás következtében. Ergonomikus markolat. Vágókerék tapadásgátló PTFE bevonattal a könnyű munkavégzés érdekében kifejezetten vastagfalú műanyag csövek esetén. Kivehető kézi sorjázó **TiN bevonatú S20** pengével.

Felhasználás:

PE-, PP-, VPE-, PB- és PVDF-csövek vágásához. **A vágókerék kicserélésével réz, alumínium, és vékonyfalú INOX csövekhez is használható.** (Opcionálisan kapható.)

Alkatrész:

818170 sz. tartalék vágókerék műanyag- kompozit csövekhez és a 818175 sz. vörösrézhez, alumíniumhoz és Inox-hoz.

Vágókerék Ø: 51 mm

Vágókerék szélessége: 11 mm

Vágókerék furat: 8 mm

Külső cső Ø-höz: 50 - 127 mm

Műszaki leírás

Vágókerék Ø	51 mm
Külső cső Ø-höz	50 - 127 mm
Vágókerék szélessége	11 mm
Vágókerék furat	8 mm

Vezetőgörgők száma	3
Vágókerekek száma	1

Tartozék

Tartalék vágókerék rézhez / alumíniumhoz / Inox-hoz	818175
Univerzális élsorjázó, 2K markolat 3 pengével (S10, S20, S35)	838410
Tartalék vágókerék műanyag és kompozit csövekhez	818170