

Garant**Turbómaró, HM, Típus: R1315****Rendelési adatok**

Rendelés száma	541000 R1315
GTIN	4045197156273
Árucikk kategória	51D

Leírás**Kivitel:**

A GARANT turbómarók nagyon szívós, nagy teljesítményű keményfém minőségűből készülnek kizárólag a legmodernebb CNC-gépeken maximális vágóél stabilitással. A szár acélból készül, ha a fej átmérője nagyobb, mint a szár átmérője, egyébként szintén keményféműből. **Sorjázó maró (külső)** az éllekerekítéshez rádiusszal.

Speciális sorjázó alak (R), külső.

Felhasználás:

Mind kézi, mind automata gépi felhasználásra alkalmas, szinte minden anyaghoz. Sorjázáshoz, élettöréshez, öntvénytisztításhoz, hegesztési varrat és felületi megmunkáláshoz.

Figyelem:

Csökkentett fordulatszám 120 mm teljes hosszúságú turbómarókhöz: maximum 11.000 min^{#1}

Műszaki leírás

Fogazás finomsági foka	Közepes
Fogazás rövid jelölése	Z3
Alak leírása	Sorjázó

Alak	R1315
Teljes hossz	55 mm
Fej Ø	13 mm
Szár Ø	6 mm
rádiusz	10 mm
Fejhossz	15 mm
Sorozat	Z3 fogazás
Szerszámanyag	HM
Termék fajtája	Turbómaró