



Elektronikus nyomatékkulcs vizsgáló készülék „ProTest“, Maximális nyomaték: 400Nm



Rendelési adatok

Rendelés száma	654460 400
GTIN	5060922231307
Árucikk kategória	66D

Leírás

Kivitel:

- Robusztus öntött alumínium ház.
- Nagy méretű LCD kijelző.
- Egyszerű kezelés – a mérési eljárás közvetlen kiválasztása, stb. a piktogramos kapcsolók segítségével.
- A célnyomaték felhasználófüggő megadása felső és alsó tőrészekkel; a célnyomaték elérésekor ill. túllépésekor hallható ill. látható jelzés (3LEDs).
- 3 alkalmazási mód: folyamatos, hajlítási pont érzékelése és csúcstérték kijelzése.

Előny:

- Ellenőrzés DIN EN ISO 6789 szerint; a felhasználónak csupán a célértéket kell megadnia – minden mást elintézik az ellenőrző készülék.
- Kijelzőfeliratok 11 nyelven.
- Az ellenőrzés mind vízszintes, mind függőleges helyzetben lehetséges.
- A kijelző és a jelátalakító leválasztható egymásról.

Felhasználás:

Jobbos nyomaték szerszámok beállítása és kalibrálása.

Tartalom:

Jelátalakító, kijelző készülék, hálózati tápegység, RS232C összekötő kábel számítógéphez vagy nyomtatóhoz, 2 rögzítőcsavar és négyszög adapter robusztus kofferben, **UKAS kalibrálási tanúsítvánnyal jobb oldalon.**

Figyelem:

Fali tartót a 654462 sz. alatt talál.

Műszaki leírás

Négyszög-adapter	3/8 coll
Négyszög-adapter	1/2 coll
Négyszög-adapter	3/4 coll
Súly	6,4 kg
Mért érték jeladó szélessége	106 mm
Kijelző készülék magassága	128 mm
Mért érték jeladó mélysége	185 mm
Méréstartomány	8 - 400 Nm
Kijelző készülék szélessége	185 mm
Maximális nyomaték	400 Nm
Mért érték jeladó magassága	100 mm
Kijelző készülék mélysége	104 mm
Nyomaték mérési pontossága	± 0,5 %
Energiaellátás	Vezetékes
Meghúzási irány	Jobbos meghúzás
Interfész	RS232C csatlakozó
Mérési jegyzőkönyv	Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv
Kalibrálás	O4
Termék fajtája	Nyomatékvizsgáló készülék

Szolgáltatások

Kalibrálás, jobbosNyomatékvizsgáló készülék / szenzor Típushoz 400	020120 400
	020150 1000/2

Mindkét oldali DAkkS kalibrálásNyomatékvizsgáló
készülék / szenzor Maximális nyomaték 1000/2 Nm

DAkkS kalibrálás, jobbNyomatékvizsgáló készülék /
szenzor Típushoz 1000

020130 1000

Tartozék

Fali tartó ProTest-hez

654462