



Elektronikus nyomatékkulcs vizsgáló készülék „ProTest“, Maximális nyomaték: 1500Nm



Rendelési adatok

Rendelés száma	654460 1500
GTIN	5060922231314
Árucikk kategória	66D

Leírás

Kivitel:

- Robusztus öntött alumínium ház.
- Nagy méretű LCD kijelző.
- Egyszerű kezelés – a mérési eljárás közvetlen kiválasztása, stb. a piktogramos kapcsolók segítségével.
- A célnyomaték felhasználófüggő megadása felső és alsó tőrészekkel; a célnyomaték elérésekor ill. túllépésekor hallható ill. látható jelzés (3LEDs).
- 3 alkalmazási mód: folyamatos, hajlítási pont érzékelése és csúcstérték kijelzése.

Előny:

- Ellenőrzés DIN EN ISO 6789 szerint; a felhasználónak csupán a célértéket kell megadnia – minden mást elintéz az ellenőrző készülék.
- Kijelzőfeliratok 11 nyelven.
- Az ellenőrzés mind vízszintes, mind függőleges helyzetben lehetséges.
- A kijelző és a jelátalakító leválasztható egymásról.

Felhasználás:

Jobbos nyomaték szerszámok beállítása és kalibrálása.

Tartalom:

Jelátalakító, kijelző készülék, hálózati tápegység, RS232C összekötő kábel számítógéphez vagy nyomtatóhoz, 2 rögzítőcsavar és négyszög adapter robusztus kofferben, **UKAS kalibrálási tanúsítvánnyal jobb oldalon.**

Figyelem:

Fali tartót a 654462 sz. alatt talál.

Műszaki leírás

Maximális nyomaték	1500 Nm
Mért érték jeladó magassága	100 mm
Négyszög-adapter	3/4 coll
Méréstartomány	30 - 1500 Nm
Kijelző készülék szélessége	185 mm
Mért érték jeladó mélysége	185 mm
Kijelző készülék mélysége	104 mm
Súly	7,3 kg
Mért érték jeladó szélessége	106 mm
Kijelző készülék magassága	128 mm
Nyomaték mérési pontossága	± 0,5 %
Energiaellátás	Vezetékes
Meghúzási irány	Jobbos meghúzás
Interfész	RS232C csatlakozó
Mérési jegyzőkönyv	Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv
Kalibrálás	O4
Termék fajtája	Nyomatékvizsgáló készülék

Tartozék

Fali tartó ProTest-hez

654462