

HOLEX**HOLEX Pro INOX VHM tóruszmaró HPC DIN 6535 HB, AlCrN, Ø DC / R1:
16/4,0mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	GG1248 16/4,0
GTIN	4045197909015
Árucikk kategória	GGN

Leírás**Kivitel:**

DIN 6527-hez hasonló méretek.

Kitűnő élettartam.**Magas forgácsolási sebességekkel** alkalmazható, **max. kb. 1100N/mm² acélokhoz is nagyon alkalmas.****Mint a 206348 sz.****Műszaki leírás**

Vágóél Ø D _c	16 mm
Teljes hossz L	92 mm
Élhossz L _c	36 mm
Előtolás f _z másolómaráshoz INOX-ban > 900 N/mm ²	0,08 mm
Szár	DIN 6535 HB, h6
Fogak száma Z	4
Vágóél rádiusz R ₁	4 mm

Nyak $\varnothing D_1$	15,5 mm
Szár $\varnothing D_s$	16 mm
Előtolás f_z szélezéshez INOX-ban $> 900 \text{ N/mm}^2$	0,065 mm
Kinyúlási hossz L_1 nyakrésszel	42 mm
Spirálszög	35 fok
Tartalom	5
Sorozat	Pro Inox
Bevonat	AlCrN
Szerszámanyag	VHM
Szabvány	Gyári szabvány
Típus	N
Tűrés névleges \varnothing	f8
Spirálszög tulajdonságai	egyenlőtlen
Élek felosztása	egyenlőtlen
Fogásvételi irány	Vízszintes, ferde és függőleges
Fogásszélesség a_e marási műveletnél	$0,3 \times D$ oldalazásnál
Fogásszélesség a_e marási műveletnél	$0,05 \times D$ másolómarásnál
Forgácsolási stratégia	HPC
Szártűrés	h6
Termék fajtája	Tóruszmaró

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V_c	ISO kód
Acél $< 500 \text{ N/mm}^2$	alkalmas	240 m/min	P
Acél $< 750 \text{ N/mm}^2$	alkalmas	220 m/min	P
Acél $< 900 \text{ N/mm}^2$	alkalmas	180 m/min	P
Acél $< 1100 \text{ N/mm}^2$	alkalmas	180 m/min	P
Acél $< 1400 \text{ N/mm}^2$	feltételesen alkalmas	150 m/min	P
TOOLOX 33	feltételesen alkalmas	115 m/min	H

TOOLOX 44	feltételesen alkalmas	80 m/min	H
INOX < 900 N/mm ²	alkalmas	100 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	alkalmas	85 m/min	M
Uni	feltételesen alkalmas		
Nedvesen maximum	alkalmas		
Nedvesen minimum	feltételesen alkalmas		
Száraz	feltételesen alkalmas		
Levegő	feltételesen alkalmas		

Tartozék

HOLEX Pro INOX VHM tóruszmaróHPC DIN 6535 HB Ø DC /
R1 16/4,0 mm

206348 16/4,0