

Garant**Turbómaró, HM, Típus: J1010****Rendelési adatok**

Rendelés száma	541000 J1010
GTIN	4045197521590
Árucikk kategória	51D

Leírás**Kivitel:**

A GARANT turbómarók nagyon szívós, nagy teljesítményű keményfém minőségből készülnek kizárólag a legmodernebb CNC-gépeken maximális vágóél stabilitással. A szár acélból készül, ha a fej átmérője nagyobb, mint a szár átmérője, egyébként szintén keményfémből. Kúpos alak **süllyesztéshez** és **életöréshez**.

Speciális kúpsüllyesztő alak (KSK). 90°-os szög.

Felhasználás:

Mind kézi, mind automata gépi felhasználásra alkalmas, szinte minden anyaghoz. Sorjázáshoz, életöréshez, öntvénytisztításhoz, hegesztési varrat és felületi megmunkáláshoz.

Figyelem:

Csökkentett fordulatszám 120 mm teljes hosszúságú turbómarókhöz: maximum 11.000 min^{#1}

Műszaki leírás

Alak	J1010
Szög	90 fok
Teljes hossz	50 mm
Fogazás finomsági foka	Közepes
Fej Ø	10 mm
Fogazás rövid jelölése	Z3
Alak leírása	Kúpsüllyesztő
Szár Ø	6 mm

Fejhossz	10 mm
Sorozat	Z3 fogazás
Szerszámanyag	HM
Termék fajtája	Turbómaró