

Garant**Turbómaró, HM, Típus: J1013****Rendelési adatok**

Rendelés száma	541000 J1013
GTIN	4045197521903
Árucikk kategória	51D

Leírás**Kivitel:**

A GARANT turbómarók nagyon szívós, nagy teljesítményű keményfém minőségűből készülnek kizárólag a legmodernebb CNC-gépeken maximális vágóél stabilitással. A szár acélból készül, ha a fej átmérője nagyobb, mint a szár átmérője, egyébként szintén keményfémből. Kúpos alak **süllyesztéshez** és **életöréshez**.

Speciális kúpsüllyesztő alak (KSJ). 60°-os szög.

Felhasználás:

Mind kézi, mind automata gépi felhasználásra alkalmas, szinte minden anyaghoz. Sorjázáshoz, életöréshez, öntvénytisztításhoz, hegesztési varrat és felületi megmunkáláshoz.

Figyelem:

Csökkentett fordulatszám 120 mm teljes hosszúságú turbómarókhöz: maximum 11.000 min^{#1}

Műszaki leírás

Fogazás rövid jelölése	Z3
Alak leírása	Kúpsüllyesztő
Fogazás finomsági foka	Közepes
Alak	J1013
Teljes hossz	53 mm
Szög	60 fok
Fej Ø	10 mm
Szár Ø	6 mm

Fejhossz	13 mm
Sorozat	Z3 fogazás
Szerszámanyag	HM
Termék fajtája	Turbómaró