

Garant**Turbómaró, HM, Típus: MN1225****Rendelési adatok**

Rendelés száma	541000 MN1225
GTIN	4045197609823
Árucikk kategória	51D

Leírás**Kivitel:**

A GARANT turbómarók nagyon szívós, nagy teljesítményű keményfém minőségűből készülnek kizárólag a legmodernebb CNC-gépeken maximális vágóél stabilitással. A szár acélból készül, ha a fej átmérője nagyobb, mint a szár átmérője, egyébként szintén keményféműből. Hegyes végű kúp és szögalak **kombinációja külső és belső élek** sorjázásához és élettöréséhez. Speciális fogazási geometria az **optimális megvezetés érdekében akár éles széleken is**.

Speciális sorjázó alak (MN), belső / külső.

Felhasználás:

Mind kézi, mind automata gépi felhasználásra alkalmas, szinte minden anyaghoz. Sorjázáshoz, élettöréshez, öntvénytisztításhoz, hegesztési varrat és felületi megmunkáláshoz.

Figyelem:

Csökkentett fordulatszám 120 mm teljes hosszúságú turbómarókhoz: maximum 11.000 min^{#1}

Műszaki leírás

Fogazás finomsági foka	Közepes
Alak leírása	Sorjázó

Fogazás rövid jelölése	Z3
Fej Ø	12 mm
Teljes hossz	70 mm
Alak	MN1225
Szár Ø	6 mm
Fejhossz	25 mm
Sorozat	Z3 fogazás
Szerszámanyag	HM
Termék fajtája	Turbómaró