

**VHM maró, AlCrN, Ø e8 DC: 3,5mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	GG1296 3,5
GTIN	4045197907844
Árucikk kategória	GGN

Leírás**Kivitel:**

Méretek hasonlóak, mint a **DIN 6527**.

Továbbfejlesztett bevonat univerzális használathoz acélnál és öntvénynél.

Mint a 202296 sz.

Műszaki leírás

Száralak	HB
Szár Ø D _s	6 mm
Sarokletörés szélessége 45°-nál	0,13 mm
Szár	DIN 6535 HB, h6
Teljes hossz L	57 mm
Élhossz L _c	11 mm
Előtolás f _z szélézéshez acélban < 750 N/mm ²	0,025 mm
Előtolás f _z horonymaráshoz acélban < 750 N/mm ²	0,02 mm
Fogak száma Z	3

Tűrés névleges \emptyset	e8
Vágóél $\emptyset D_c$	3,5 mm
Fogásvételi irány	Vízszintes, ferde és függőleges
Spirálszög	45 fok
Sarokletörés szöge	45 fok
Tartalom	5
Bevonat	AlCrN
Szerszámanyag	VHM
Szabvány	DIN 6527
Típus	N
Fogásszélesség a_e marási műveletnél	$0,3 \times D$ oldalazásnál
Fogásszélesség a_e marási műveletnél	Teli horony fogásmélység $1 \times D$
Termék fajtája	Sarokmaró

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V_c	ISO kód
Alu (rövid forgácsú)	feltételesen alkalmas	200 m/min	N
Alu > 10% Si	feltételesen alkalmas	160 m/min	N
Acél < 500 N/mm ²	alkalmas	100 m/min	P
Acél < 750 N/mm ²	alkalmas	80 m/min	P
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas	70 m/min	P
Acél < 1100 N/mm ²	alkalmas	50 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	alkalmas	60 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	feltételesen alkalmas	40 m/min	M
GG(G)	alkalmas	75 m/min	K
Uni	feltételesen alkalmas		
Nedvesen maximum	alkalmas		
Nedvesen minimum	alkalmas		
Száraz	feltételesen alkalmas		

Levegő

alkalmas

Tartozék

VHM maró Ø e8 DC 3,5 mm

202296 3,5