

Garant**Beszúró esztergakés 45°, Jobbos, Szár- / beszúrási szélesség w: 20/3****Rendelési adatok**

Rendelés száma	273762 20/3
GTIN	4045197869265
Árucikk kategória	21W

Leírás**Felhasználás:**

Beszúró esztergálási műveletekhez egy vállon, kifejezetten beszúrások készítéséhez menet számára vagy köszörülési munkákhoz.

Figyelem:

- $\varnothing D_{\min} = 30 \text{ mm}$ (w = 3 esetén).
- $\varnothing D_{\min} = 35 \text{ mm}$ (w = 2 esetén).
- **Csak a 273735 – 273739 sz. teljes rádiuszú beszúró lapkával használja.**
- **Nem DIN 509 szerinti szabványos beszúrással.**

belső hűtés: nem

Beszúrási szélesség w: 3 mm

t_{\min} : 0,7 mm

min. beszúrási szélesség y: 0,5 mm

Működő szélesség L_4 : 23 mm

Fejhossz L_1 : 33 mm

Teljes hossz L: 125 mm

Műszaki leírás

Teljes hossz L	125 mm
Beszúrási szélesség w	3 mm
Működő szélesség L_4	23 mm
Csavar	279815 6 (TX25; 6 Nm)
Fejhossz L_1	33 mm

Szárméret	20 mm
min. beszúrási szélesség y	0,5 mm
t _{min}	0,7 mm
Felhasználás módja	Jobbos
belső hűtés	nem
Axiális beszúrási lehetőség	nem
Termék fajtája	Esztergakés

Tartozék

8 mm penge, mágnessel 1/4 col bit befogóval Teljes hossz 50 mm	659874 50
Rögzítőcsavar Típus 6	279815 6
PrecisionBit Torx®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx® profil TX25	674248 TX25
Nyomaték csavarhúzó skálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 1600 cNm	659906 1600
Rögzítőcsavar	279904
Nyomaték csavarhúzó skálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 1600 cNm	659957 1600