

**Garant****Beszúró esztergakés 45°, balos, Szár- / beszúrási szélesség w: 20/3****Rendelési adatok**

Rendelés száma	273763 20/3
GTIN	4045197869296
Árucikk kategória	21W

**Leírás****Felhasználás:**

Beszúró esztergálási műveletekhez egy vállon, kifejezetten beszúrások készítéséhez menet számára vagy köszörülési munkákhoz.

**Figyelem:**

- $\varnothing D_{\min} = 30 \text{ mm}$  (w = 3 esetén).
- $\varnothing D_{\min} = 35 \text{ mm}$  (w = 2 esetén).
- **Csak a 273735 – 273739 sz. teljes rádiuszú beszúró lapkával használja.**
- **Nem DIN 509 szerinti szabványos beszúrással.**

belső hűtés: nem

Beszúrási szélesség w: 3 mm

$t_{\min}$ : 0,7 mm

min. beszúrási szélesség y: 0,5 mm

Működő szélesség  $L_4$ : 23 mm

Fejhossz  $L_1$ : 33 mm

Teljes hossz L: 125 mm

**Műszaki leírás**

Működő szélesség $L_4$	23 mm
Szárméret	20 mm
Teljes hossz L	125 mm
Csavar	279815 6 (TX25; 6 Nm)
Fejhossz $L_1$	33 mm

Beszúrási szélesség w	3 mm
min. beszúrási szélesség y	0,5 mm
t <sub>min</sub>	0,7 mm
Felhasználás módja	balos
belső hűtés	nem
Axiális beszúrási lehetőség	nem
Termék fajtája	Esztergakés

## Tartozék

8 mm penge, mágnessel 1/4 col bit befogóval Teljes hossz 50 mm	659874 50
Nyomaték csavarhúzó skálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 1600 cNm	659906 1600
Rögzítőcsavar	279904
Rögzítőcsavar Típus 6	279815 6
PrecisionBit Torx®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx® profil TX25	674248 TX25
Nyomaték csavarhúzó skálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 1600 cNm	659957 1600