

Garant**Elektronikus nyomaték- / szögelfordulás kulcs „TWdrive” feltűzhető szerszám nélkül, Maximális nyomaték: 15Nm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	655250 15
GTIN	4045197683700
Árucikk kategória	61E

Leírás**Kivitel:**

Nagy pontosságú elektronikus nyomaték-/szögelfordulás kulcs csavarkötések megbízható meghúzásához és ellenőrzéséhez. Áttekinthető színes OLED kijelző, rendkívül egyszerű menükezelés. Robusztus kulcs kompakt házzal és stabil zártszelvény csővel, amely gyorsan és univerzálisan használható a „Direkt üzemmóddal”. Akár 200 darab felhasználóhoz igazodó csavarozás programozható, amelyek folyamatábrákon összefoglalhatóak. 4 mérési üzemmód: Nyomaték és szögelfordulás. Folyamatbiztos eredmények a nyomaték által, a szög felügyeletével ill. szögelfordulás nyomatékfelügyelettel. Memória akár 2500 mért értékhez. Számítógéppel programozható, idegenek általi hozzáférés ellen jelszóval védett. A szögelfordulás mérés kényelmesen, referencia kar nélkül lehetséges. A célértékek és a tűrések előre megadhatóak. Peak üzemmód (csúcsérték) és Track üzemmód (követő). Automatikus kalibrálás emlékeztetővel terhelési szám és időintervallum után.

Mértékegységek: Nm, lbfft, lbf·in.

Nyomaték-/szögelfordulás kulcs **kitűnő ergonómiával és egyedülállóan felhasználóbarát kezelhetőséggel.**

- **Irányváltós racsn kioldóval.**
- **Egyszerű raszterméret megadás: Módosított raszterméretű feltűzhető szerszámokhoz csak az új értéket kell megadni. A képletekkel történő körülményes átszámítás nem szükséges.**
- **QuickRelease: Rátűző szerszámok biztos megfogása és gyors cseréje.**
- **Adatkimenet: Az USB csatlakozó lehetővé teszi a tárolt adatok kiolvasását és kiértékelését a számítógépen.**
- **Figyelmeztető jelzések: – Akusztikus (berregő) – Optikai 3 LED-del és színes kijelzővel – Érezhető (rezgő markolat)**
- **Biztonságos kezelés. A billentyűk kettős kiosztása nem lehetséges.**
- **Komfort beállítás**

Pontosság $\pm 3\%$.

Szabvány:

DIN EN ISO 6789 szerint bevizsgált.

Tartalom:

Stabil műanyag koffer (400-as méret acéllemez dobozban) és 3 elem (NiMH / 1,5 V Mignon / AAA / LR6), USB adatkábel és szoftver a mért adatok átviteléhez.

Műszaki leírás

Felbontás	0,01 Nm
Maximális nyomaték	15 Nm
Feltűzhető szerszám befogó	9×12 mm
Súly	490 g
Nyomaték mérési pontossága	±3 %
Cserélhető szerszám	Feltűzhető szerszám
Nyomatéktartomány	1,5 - 15 Nm
A mellékelt elemek / akkuk cikkszáma	081557 LR6
A tartalmazott elemek száma	3
Kioldási elv	Vibromotor
A kioldási értékállíthatósága	állítható
A kioldási érték beállítása	digitális, állítható
Kijelzés	digitális
Kar hossza feltűzhető szerszám nélkül [I ₁]	242,5 mm
Visszajelzés	megjelenítő
Beállított alapl méret a nyomatékkulcsnál [I ₂]	21 mm
Teljes hossz L	277 mm
Szabvány	DIN EN ISO 6789
Átkapcsolható leolvasás	Nm
Átkapcsolható leolvasás	lbf·in
Átkapcsolható leolvasás	lbf·ft
Mérési eljárás	Forgatónyomaték
Mérési eljárás	Forgásszög

Csatlakozó forma	feltűzhető szerszámokhoz (négyszög befogó)
Kar hossza gyári kalibrálási bizonyítvánnyal [l ₃]	262 mm
Kalibrálás	O3
Kalibrálás	O5
Meghúzási irány	Jobbos és balos meghúzás
Mérési jegyzőkönyv	Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv
Interfész	USB csatlakozó
Szögelfordulás mérési pontosság	±2 %
Jegyzőkönyvezhető adatok	igen
Méréstechnika	Elektronikus
Kioldás jelzése	optikai
Kioldás jelzése	akusztikus
Kioldás jelzése	tapintásos
Energiaellátás	Elemes
Termék fajtája	Nyomatékkulcs

Megfelelő termékek

<https://www.hoffmann-group.com/HU/hu/hom/p/655250-15>