

HOLEX**Nyomatékkulcs skálás mérőórával, Maximális nyomaték: 280Nm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	655520 280
GTIN	4045197549969
Árucikk kategória	62E

Leírás**Kivitel:**

Egykarú; karcsú felépítésű, jól leolvasható skálás mérőórával. Teljesen acél test, krómozott, fix meghajtó négyszöggel dugókulcs fejekhez.

Mértékegységek: Nm Jó fogású, kétkomponensű nyél.

Funkció:

Az elért értékek a művelet közben a mérőórán olvashatók le, ahol a szélső értéket egy vonszolt mutató rögzíti az utólagos leolvasáshoz.

Felhasználás:

A csavarok ellenőrzött egyenkénti meghúzásához, valamint ellenőrző mérésekhez.

Szabvány:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Alkalmazás:**Magyarázat a rajzhoz és a képlethez:**

L_1 = kar hossza rátűző szerszám nélkül

L_2 = beállított alpméret a nyomatékkulcsnál

L_3 = kar hossza, a gyári kalibrálási alpmérettel

L_4 = a rátűző szerszám alpmérete

L = a szerszám teljes hossza

T_1 = beállítandó forgatónyomaték

T_2 = előírt nyomaték

Figyelem:

A nyomaték garantált mérési pontossága csak a DIN EN ISO 6789 szerinti kalibrált nyomatéktartománytól biztosított.

Műszaki leírás

Maximális nyomaték	280 Nm
--------------------	--------

Csatlakozó négyszög	1/2 coll
Súly	1650 g
Kijelzés	analóg
Nyomaték mérési pontossága	±4 %
Meghúzási irány	Jobbos és balos meghúzás
Skálaosztás, 1 osztás =	5 Nm
Nyomatéktartomány	56 - 280 Nm
Kar hossza feltűzhető szerszám nélkül [I ₁]	535 mm
Kar hossza gyári kalibrálási bizonyítvánnyal [I ₃]	605 mm
A kioldási érték beállítása	Vonszolt mutató
Csatlakozó forma	Meghajtó négyszög (racsnis)
Mérési eljárás	Forgatónyomaték
Teljes hossz L	690 mm
A kioldási értékállíthatósága	nem állítható
Visszajelzés	megjelenítő
Átkapcsolható leolvasás	Nm
Szabvány	DIN EN ISO 6789
Kalibrálás	O3
Mérési jegyzőkönyv	Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv
Jegyzőkönyvezhető adatok	nem
Kioldás jelzése	optikai
Méréstechnika	mechanikus
Termék fajtája	Nyomatékkulcs

Szolgáltatások

DAkKS kalibrálásNyomatékkulcs, kétoldalú Maximális nyomaték 1000/2 Nm	020040 1000/2
KalibrálásNyomatékkulcs, kétoldalú Maximális nyomaték 400/2 Nm	020030 400/2

