

**Elektronikus forgatónyomaték-ellenőrző kulcs, Maximális nyomaték: 100Nm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	655360 100
GTIN	2050001023148
Árucikk kategória	66E

**Leírás****Kivitel:**

Robusztus ellenőrző kulcs cserélhető racsnival és kompakt kijelző- és kezelőegységgel. A beállított nyomatékérték elérését egy optikai és egy akusztikus jel **láthatóan és hallhatóan** jelzi. Jobbos és balos meghúzáshoz.

**Memória:** 999 mért érték pár.

**Áramellátás:** NiMH akkuk, üzemidő 20 óra, töltési idő 3,5 óra. **Mértékegységek:** Nm, lbfft, lbf·in, kgf·cm.

**Felhasználás:****Csavarkötések gyors ellenőrzésére.**

A csavarkötést egy meghatározott szöggel kell túlhúzni. Az ehhez szükséges nyomatékból ( $T_w$ ) automatikusan kiszámítja és megjeleníti a csavarkötés eredeti ( $T_A$  egyenlő  $T_B$ ) meghúzási nyomatékát.

**Szabvány:**

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

**Alkalmazás:****Magyarázat a rajzhoz és a képlethez:**

$L_1$  = kar hossza rátűző szerszám nélkül

$L_2$  = beállított alaplímélet a nyomatékkulcsnál

$L_3$  = kar hossza, a gyári kalibrálási alaplímélettel

$L_4$  = a rátűző szerszám alaplímérete

$L$  = a szerszám teljes hossza

$T_1$  = beállítandó forgatónyomaték

$T_2$  = előírt nyomaték

**Tartalom:**

Töltőkészülék, német és angol nyelvű kezelési útmutató.

**Opcionális tartozék:**

Adatkábel 655265 sz (RS232C-ről USB-re).

**Figyelem:**

A nyomaték garantált mérési pontossága csak a DIN EN ISO 6789 szerinti kalibrált nyomatéktartománytól biztosított.

## Műszaki leírás

Felbontás	0,1 Nm
Maximális nyomaték	100 Nm
Súly	630 g
Csatlakozó négyszög	1/2 coll
Nyomaték mérési pontossága	± 1 %
Nyomatéktartomány	20 - 100 Nm
A tartalmazott elemek száma	1
Sorozat	CTB2-G
Visszajelzés	megjelenítő
Kioldási elv	Elektromechanikus kioldás
Szabvány	DIN EN ISO 6789
A kioldási érték beállítása	digitális, állítható
Mérési eljárás	Forgatónyomaték
A kioldási értékállíthatósága	állítható
Teljes hossz L	450 mm
Kijelzés	digitális
Csatlakozó forma	Meghajtó négyszög (racsnis)
Átkapcsolható leolvasás	Nm
Átkapcsolható leolvasás	lbfft
Átkapcsolható leolvasás	lbfin
Kar hossza gyári kalibrálási bizonyítvánnyal [I <sub>3</sub> ]	363 mm
Kalibrálás	O3
Meghúzási irány	Jobbos és balos meghúzás
Mérési jegyzőkönyv	Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv
Interfész	RS232C csatlakozó
Jegyzőkönyvezhető adatok	igen

Méréstechnika	Elektronikus
Kioldás jelzése	optikai
Kioldás jelzése	akusztikus
Elem típusa	LR3
Energiaellátás	Elemes
Termék fajtája	Nyomatékkulcs

## Szolgáltatások

KalibrálásNyomatékkulcs, kétoldalú Maximális nyomaték 400/2 Nm	020030 400/2
DAkkS kalibrálásNyomatékkulcs, kétoldalú Maximális nyomaték 1000/2 Nm	020040 1000/2

## Tartozék

Adatkábel	655265
-----------	--------