

**HOLEX****Nyomatékkulcs skálás mérőórával, Maximális nyomaték: 200Nm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	655520 200
GTIN	4045197549952
Árucikk kategória	62E

**Leírás****Kivitel:**

Egykarú; karcsú felépítésű, jól leolvasható skálás mérőórával. Teljesen acél test, krómozott, fix meghajtó négyszöggel dugókulcs fejekhez.

**Mértékegységek:** Nm Jó fogású, kétkomponensű nyél.

**Funkció:**

Az elért értékek a művelet közben a mérőórán olvashatók le, ahol a szélső értéket egy vonszolt mutató rögzíti az utólagos leolvasáshoz.

**Felhasználás:**

A csavarok ellenőrzött egyenkénti meghúzásához, valamint ellenőrző mérésekhez.

**Szabvány:**

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

**Alkalmazás:****Magyarázat a rajzhoz és a képlethez:**

$L_1$  = kar hossza rátűző szerszám nélkül

$L_2$  = beállított alpméret a nyomatékkulcsnál

$L_3$  = kar hossza, a gyári kalibrálási alpmérettel

$L_4$  = a rátűző szerszám alpmérete

L = a szerszám teljes hossza

$T_1$  = beállítandó forgatónyomaték

$T_2$  = előírt nyomaték

**Figyelem:**

A nyomaték garantált mérési pontossága csak a DIN EN ISO 6789 szerinti kalibrált nyomatéktartománytól biztosított.

**Műszaki leírás**

Súly	1000 g
------	--------

Kijelzés	analóg
Csatlakozó négyszög	1/2 coll
Maximális nyomaték	200 Nm
Nyomaték mérési pontossága	±4 %
Meghúzási irány	Jobbos és balos meghúzás
Skálaosztás, 1 osztás =	2 Nm
Nyomatéktartomány	40 - 200 Nm
A kioldási értékállíthatósága	nem állítható
Csatlakozó forma	Meghajtó négyszög (racsni)
Átkapcsolható leolvasás	Nm
Visszajelzés	megjelenítő
Szabvány	DIN EN ISO 6789
A kioldási érték beállítása	Vonszolt mutató
Teljes hossz L	470 mm
Kar hossza gyári kalibrálási bizonyítvánnyal [I <sub>3</sub> ]	410 mm
Kar hossza feltűzhető szerszám nélkül [I <sub>1</sub> ]	340 mm
Mérési eljárás	Forgatónyomaték
Kalibrálás	O3
Mérési jegyzőkönyv	Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv
Jegyzőkönyvezhető adatok	nem
Méréstechnika	mechanikus
Kioldás jelzése	optikai
Termék fajtája	Nyomatékkulcs

## Szolgáltatások

DAkKS kalibrálásNyomatékkulcs, kétoldalú Maximális nyomaték 1000/2 Nm	020040 1000/2
KalibrálásNyomatékkulcs, kétoldalú Maximális nyomaték 400/2 Nm	020030 400/2

