

**Garant****Nyomatékkulcs irányváltós racsnival, Maximális nyomaték: 120Nm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	656050 120
GTIN	4045197302229
Árucikk kategória	61E

**Leírás****Kivitel:**

Kézre álló és nagyon kompakt egykaros nyomatékkulcs, skálával állítható be és önkioldó. Rendkívül nagy ismétlési pontosság, mivel kizárólag kiváló minőségű anyagok kerülnek felhasználásra, ill. a kopó alkatrészek, mint a nyomórugók, speciálisan előkezeltek ill. osztályozottak. A racsni átkapcsolásával jobbos és balos meghúzás lehetséges. A hallható és érezhető „kattanás” biztosítja a kívánt nyomatékérték különösen kényelmes és pontos beállítását.

Fixen beépített **racsn kioldóval** – **jobbos meghúzáshoz**.

**Mértékegységek:** Nm

**Funkció:**

A kulcs „jelzést adva” (jól hallhatóan és pontosan érezhetően) kiold, és ezután ismét azonnal üzemkész.

**Felhasználás:**

Közepes és nagyobb sorozatokhoz.

**Szabvány:**

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

**Pontosság:**

A kijelzett értékhez képest **csak jobbos meghúzás esetén:  $\pm 3\%$**

**Alkalmazás:****Magyarázat a rajzhoz és a képlethez:**

$L_1$  = kar hossza rátűző szerszám nélkül

$L_2$  = beállított alpméret a nyomatékkulcsnál

$L_3$  = kar hossza, a gyári kalibrálási alpmérettel

$L_4$  = a rátűző szerszám alpmérete

L = a szerszám teljes hossza

$T_1$  = beállítandó forgatónyomaték

$T_2$  = előírt nyomaték

**Figyelem:**

A kalibrálás csak jobbos meghúzáshoz lehetséges.

A nyomaték garantált mérési pontossága csak a DIN EN ISO 6789 szerinti kalibrált nyomatéktartománytól biztosított.

**Műszaki leírás**

Maximális nyomaték	120 Nm
Csatlakozó négyszög	1/2 coll
Súly	1000 g
Kijelzés	analóg
Nyomaték mérési pontossága	±3 %
Meghúzási irány	Jobbos és balos meghúzás
Skálaosztás, 1 osztás =	1 Nm
Nyomatéktartomány	20 - 120 Nm
A kioldási érték beállítása	beállító skálával
Mérési eljárás	Forgatónyomaték
Átkapcsolható leolvasás	Nm
Kar hossza gyári kalibrálási bizonyítvánnyal [L <sub>3</sub> ]	315 mm
Csatlakozó forma	Meghajtó négyszög (racsnis)
Visszajelzés	kioldó
Kioldási elv	mechanikus rövid utas kioldás
Szabvány	DIN EN ISO 6789
Teljes hossz L	409 mm
A kioldási értékállíthatósága	állítható
Kalibrálás	O1
Mérési jegyzőkönyv	Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv
Jegyzőkönyvezhető adatok	nem
Kioldás jelzése	akusztikus
Kioldás jelzése	tapintásos
Méréstechnika	mechanikus

Termék fajtája

Nyomatékkulcs

**Szolgáltatások**

KalibrálásNyomatékkulcs Maximális nyomaték 400 Nm

020010 400

DAkKS kalibrálásNyomatékkulcs Maximális nyomaték 1000 Nm

020020 1000

**Tartozék**

Tartalék alkatrész készlet racsnihoz Csatlakozó négyszög 1/2 coll

656051 1/2