

Garant**Nyomatékkulcs irányváltós racsnival, Maximális nyomaték: 1600Nm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	656050 1600
GTIN	4000896173570
Árucikk kategória	61E

Leírás**Kivitel:**

Kézre álló és nagyon kompakt egykaros nyomatékkulcs, skálával állítható be és önkioldó. Rendkívül nagy ismétlési pontosság, mivel kizárólag kiváló minőségű anyagok kerülnek felhasználásra, ill. a kopó alkatrészek, mint a nyomórugók, speciálisan előkezeltek ill. osztályozottak. A racsni átkapcsolásával jobbos és balos meghúzás lehetséges. A hallható és érezhető „kattanás” biztosítja a kívánt nyomatékérték különösen kényelmes és pontos beállítását.

Fixen beépített **racsnival kioldóval** – **jobbos meghúzáshoz**.

Mértékegységek: Nm **2 részes** kioldó szerszámmal; nylon táskában.

Funkció:

A kulcs „jelzést adva” (jól hallhatóan és pontosan érezhetően) kiold, és ezután ismét azonnal üzemkész.

Felhasználás:

Közepes és nagyobb sorozatokhoz.

Szabvány:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Pontosság:

A kijelzett értékhez képest **csak jobbos meghúzás esetén: $\pm 3\%$**

Alkalmazás:**Magyarázat a rajzhoz és a képlethez:**

L_1 = kar hossza rátűző szerszám nélkül

L_2 = beállított alpméret a nyomatékkulcsnál

L_3 = kar hossza, a gyári kalibrálási alpmérettel

L_4 = a rátűző szerszám alpmérete

L = a szerszám teljes hossza

T_1 = beállítandó forgatónyomaték

T_2 = előírt nyomaték

Figyelem:

A kalibrálás csak jobbos meghúzáshoz lehetséges.
A nyomaték garantált mérési pontossága csak a DIN EN ISO 6789 szerinti kalibrált nyomatéktartománytól biztosított.

Műszaki leírás

Súly	16000 g
Csatlakozó négyszög	1 coll
Kijelzés	analóg
Maximális nyomaték	1600 Nm
Nyomaték mérési pontossága	±3 %
Meghúzási irány	Jobbos és balos meghúzás
Skálaosztás, 1 osztás =	5 Nm
Nyomatéktartomány	600 - 1600 Nm
Szabvány	DIN EN ISO 6789
A kioldási érték beállítása	beállító skálával
Teljes hossz L	2431 mm
Kar hossza gyári kalibrálási bizonyítvánnyal [I ₃]	2304 mm
Csatlakozó forma	Meghajtó négyszög (racsnis)
Átkapcsolható leolvasás	Nm
Kioldási elv	mechanikus rövid utas kioldás
Visszajelzés	kioldó
A kioldási értékállíthatósága	állítható
Mérési eljárás	Forgatónyomaték
Kalibrálás	O1
Mérési jegyzőkönyv	Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv
Jegyzőkönyvvezethető adatok	nem
Méréstechnika	mechanikus
Kioldás jelzése	akusztikus
Kioldás jelzése	tapintásos
Termék fajtája	Nyomatékkulcs

Szolgáltatások

KalibrálásNyomatékkulcs Maximális nyomaték 2000 Nm

020010 2000

Tartozék

Tartalék alkatrész készlet racsnihoz Csatlakozó négyszög 1 coll

656051 1