

**GEDORE****Nyomatékkulcs DREMOMETER fix négyszöggel, Maximális nyomaték: 40Nm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	657000 40
GTIN	4002805856017
Árucikk kategória	63L

**Leírás****Kivitel:**

Kézre álló, robusztus szerkezet csekély súllyal. Minden igénybevételnek kitett alkatrész kiváló minőségű acélból. **Fix meghajtó négyszög** (nincs racsn). **Mértékegységek:** Nm, lbf·in.

**Funkció:**

A beállított érték elérésekor a kulcs „jelzést adva” (hallhatóan és érezhetően) kiold és ezután ismét azonnal üzemkés.

A kívánt nyomaték beállítása a nyélbe elveszítetetlenül beépített, kihúzható csapkulccsal történik. A beállított nyomaték jól leolvasható a skáláról. A munka közbeni véletlen elállítás nem lehetséges.

**Felhasználás:**

Közepes és nagy sorozatokhoz.

**Szabvány:**

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

**Alkalmazás:****Magyarázat a rajzhoz és a képlethez:**

$L_1$  = kar hossza rátűző szerszám nélkül

$L_2$  = beállított alaplíméret a nyomatékkulcsnál

$L_3$  = kar hossza, a gyári kalibrálási alaplímérettel

$L_4$  = a rátűző szerszám alaplímérete

$L$  = a szerszám teljes hossza

$T_1$  = beállítandó forgatónyomaték

$T_2$  = előírt nyomaték

**Figyelem:**

A nyomaték garantált mérési pontossága csak a DIN EN ISO 6789 szerinti kalibrált nyomatéktartománytól biztosított.

**Műszaki leírás**

Maximális nyomaték	40 Nm
Súly	1000 g
Csatlakozó négyszög	3/8 coll
Kijelzés	analóg
Nyomaték mérési pontossága	±3 %
Meghúzási irány	Jobbos meghúzás
Skálaosztás, 1 osztás =	5 Nm
Nyomatéktartomány	70 - 350 lbf·in
Nyomatéktartomány	8 - 40 Nm
A kioldási értékállíthatósága	állítható
Kar hossza feltűzhető szerszám nélkül [I <sub>1</sub> ]	262 mm
Kioldási elv	mechanikus rövid utas kioldás
Mérési eljárás	Forgatónyomaték
Szabvány	DIN EN ISO 6789
Visszajelzés	kioldó
A kioldási érték beállítása	beállító skálával
Kar hossza gyári kalibrálási bizonyítvánnyal [I <sub>3</sub> ]	262 mm
Teljes hossz L	338 mm
Csatlakozó forma	Meghajtó négyszög (racsnis)
Átkapcsolható leolvasás	Nm
Átkapcsolható leolvasás	lbf·in
Kalibrálás	O1
Mérési jegyzőkönyv	Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv
Jegyzőkönyvezhető adatok	nem
Kioldás jelzése	akusztikus
Kioldás jelzése	tapintásos
Méréstechnika	mechanikus
Sorozat	DREMOMETER
Termék fajtája	Nyomatékkulcs

---

## Szolgáltatások

DAkKS kalibrálásNyomatékkulcs Maximális nyomaték 1000 Nm

020020 1000

KalibrálásNyomatékkulcs Maximális nyomaték 400 Nm

020010 400