

**Garant****Turbómaró Z7 – közepes, keresztfogazással, HM, Típus: C1225****Rendelési adatok**

Rendelés száma	543200 C1225
GTIN	4045197609854
Árucikk kategória	51D

**Leírás****Kivitel:**

Rendkívül stabil szár, Ø 8 mm.

A **GARANT** turbómarók nagyon szívós, nagy teljesítményű keményfém minőségűből készülnek kizárólag a legmodernebb CNC-gépeken maximális vágóél stabilitással. A szár acélból készül, ha a fej átmérője nagyobb, mint a szár átmérője, egyébként szintén keményféműből készül.

**Legömbölyített henger alak** (WRC)

**Felhasználás:**

Nagy igénybevételű marási munkákhoz.

Mind kézi, mind automata gépi felhasználásra alkalmas, szinte minden anyaghoz. Sorjázáshoz, élettöréshez, öntvénytisztításhoz, hegesztési varrat és felületi megmunkáláshoz.

**Műszaki leírás**

Fogazás finomsági foka	Közepes
Teljes hossz	65 mm
Fogazás típusa	keresztfogazású
Fogazás rövid jelölése	Z7
Fej Ø	12 mm
Alak	legömbölyített henger
Alak leírása	Legömbölyített henger
Szár Ø	8 mm
Fejhossz	25 mm

Sorozat	Z7 fogazás
Szerszámanyag	HM
Termék fajtája	Turbómaró

## Felhasználói adatok

	Felhasználás	V <sub>c</sub>	ISO kód
Acél < 900 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas		
Acél < 1400 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas		
Acél < 55 HRC	alkalmas		
Acél < 60 HRC	alkalmas		
INOX	feltételesen alkalmas		
Ti	feltételesen alkalmas		
GG(G)	alkalmas		
Uni	alkalmas		