

Garant**Nyomatékkulcs digitális kijelzővel, Maximális nyomaték: 50Nm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	656650 50
GTIN	4045197683274
Árucikk kategória	61E

Leírás**Kivitel:**

Kézre álló és nagyon kompakt egykaros nyomatékkulcs, automatikus kioldással. A beállítás digitális kijelzővel történik (OLED kijelző akkumulátor visszajelzéssel, mini USB kábellel tölthető). A mértékegység egyszerűen módosítható a multifunkciós gombokkal. Rendkívül nagy ismétlési pontosság, mivel kizárólag kiváló minőségű anyagok kerülnek felhasználásra, ill. a kopó alkatrészek, mint a nyomórugók, speciálisan előkezeltek ill. osztályozottak. A hallható és érezhető „kattanás” biztosítja a kívánt nyomatékérték különösen kényelmes és pontos beállítását.

- **Stabil hajtószár, irányváltós / áttűzhető.**
- **Ellenálló, robusztus acélcső (edzett és krómozott) keskeny kivitelben.**
- **OLED kijelző az érték, az akku állapot és a mértékegység megjelenítésével.**
- **Mini USB csatlakozó a kijelző akkumulátorok töltéséhez.**
- **Ergonomikus kialakítású markolat. A markolatgallér megakadályozza a lecsúszást. Tokozott a szennyeződések és folyadékok elleni védelem érdekében.**
- **A beállító mechanika kioldás jelölése minden helyzetből jól látható.**

Mértékegységek: Nm, lbfft, lbf·in, kgf·cm. Fixen beépített **irányváltós racsnit – csak jobbos meghúzáshoz.**

Funkció:

A kulcs „jelzést adva” (jól hallhatóan és pontosan érezhetően) kiold, és ezután ismét azonnal üzemkés.

Felhasználás:

Közepes és nagyobb sorozatokhoz.

Szabvány:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Alkalmazás:**Magyarázat a rajzhoz és a képlethez:**

L_1 = kar hossza rátűző szerszám nélkül

l_2 = beállított alaplínia a nyomatékkulcsnál

L_3 = kar hossza, a gyári kalibrálási alapmérettel

L_4 = a rátűző szerszám alapmérete

L = a szerszám teljes hossza

T_1 = beállítandó forgatónyomaték

T_2 = előírt nyomaték

Tartalom:

Mini USB töltőkábel OLED kijelzőhöz.

Figyelem:

A nyomaték garantált mérési pontossága csak a DIN EN ISO 6789 szerinti kalibrált nyomatéktartománytól biztosított.

Műszaki leírás

Súly	820 g
Kijelzés	digitális
Maximális nyomaték	50 Nm
Felbontás	0,5 Nm
Csatlakozó négyszög	3/8 coll
Nyomaték mérési pontossága	±4 %
Meghúzási irány	Jobbos meghúzás
Nyomatéktartomány	10 - 50 Nm
Nyomatéktartomány	7 - 37 lbfft
Szabvány	DIN EN ISO 6789
Átkapcsolható leolvasás	Nm
Átkapcsolható leolvasás	lbfft
Átkapcsolható leolvasás	lbfin
Átkapcsolható leolvasás	kgfcm
Teljes hossz L	340 mm
Kioldási elv	mechanikus rövid utas kioldás
Kar hossza gyári kalibrálási bizonyítvánnyal [L_3]	228 mm
A kioldási értékállíthatósága	állítható
Visszajelzés	kioldó
Mérési eljárás	Forgatónyomaték

A kioldási érték beállítása	digitális, állítható
Csatlakozó forma	Meghajtó négyszög (racsnis)
Kalibrálás	O1
Mérési jegyzőkönyv	Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv
Jegyzőkönyvezhető adatok	nem
Kioldás jelzése	akusztikus
Kioldás jelzése	tapintásos
Méréstechnika	mechanikus
Energiaellátás	Akkus
Termék fajtája	Nyomatékkulcs

Szolgáltatások

DAkKS kalibrálásNyomatékkulcs Maximális nyomaték 1000 Nm	020020 1000
KalibrálásNyomatékkulcs Maximális nyomaték 400 Nm	020010 400