

Garant**Turbómaró Z7 – közepes, keresztfogazással, HM, Típus: D1210****Rendelési adatok**

Rendelés száma	543200 D1210
GTIN	4045197609861
Árucikk kategória	51D

Leírás**Kivitel:**

Rendkívül stabil szár, Ø 8 mm.

A **GARANT** turbómarók nagyon szívós, nagy teljesítményű keményfém minőségből készülnek kizárólag a legmodernebb CNC-gépeken maximális vágóél stabilitással. A szár acélból készül, ha a fej átmérője nagyobb, mint a szár átmérője, egyébként szintén keményfém-ből készül. **Gömb alak** (KUD).

Felhasználás:

Nagy igénybevételű marási munkákhoz.

Mind kézi, mind automata gépi felhasználásra alkalmas, szinte minden anyaghoz. Sorjázáshoz, élettöréshez, öntvénytisztításhoz, hegesztési varrat és felületi megmunkáláshoz.

Műszaki leírás

Alak	Gömbvégű fej
Fogazás rövid jelölése	Z7
Fej Ø	12 mm
Teljes hossz	50 mm

Alak leírása	Gömb
Fogazás finomsági foka	Közepes
Fogazás típusa	keresztfogazású
Szár Ø	8 mm
Fejhossz	10 mm
Sorozat	Z7 fogazás
Szerszámanyag	HM
Termék fajtája	Turbómaró

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 1400 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 55 HRC	alkalmas		
Acél < 60 HRC	alkalmas		
INOX	feltételesen alkalmas		
Ti	feltételesen alkalmas		
GG(G)	alkalmas		
Uni	alkalmas		