



## Nyomatékkulcs QuickSelect négyszög feltűzhető szerszámmal, Maximális nyomaték: 100Nm



### Rendelési adatok

Rendelés száma	657092 100
GTIN	2050001017475
Árucikk kategória	63A

### Leírás

#### Kivitel:

Stabil, kompakt, egykarú nyomatékkulcs, előre beállítható a skála alapján és automatikusan kiold. A pontosság sok ezer meghúzás után is megmarad, mivel minden kopó alkatrész kiváló minőségű anyagból készül és a hajló rúd a munka során csak rövid időre van terhelésnek kitéve. Ház és markolat stabil négyszögletű zárt profilból. Beszabályozható skála. **Balos meghúzás a szerszámfej átfordításával lehetséges.**

**Négyszög feltűzhető szerszámmal. Mértékegységek:** Nm, lbfft.

#### Előny:

- **Ergonomikus kialakítású 2K markolat, ellenáll olyan agresszív folyadékoknak, mint az üzemanyagok, szkirodol, stb.**
- **A beállító skála a szennyeződésektől és sérülésektől leolvasó ablakkal védett.**
- **Gyors, precíz és biztos beállítás: Húzza ki a beállítógombot, „forgatással” állítsa be a kívánt értéket, és a „visszanyomva” rögzítse azt. Könnyen mozgatható beállítógomb, mivel nem kell rugóerőt leküzdeni.**

#### Funkció:

Amikor a kulcs használata során eléri a beállított értéket, a kulcs „jelzést adva” (hallhatóan és érezhetően) kattan, majd ismét azonnal üzemkész.

#### Felhasználás:

Mivel a nyomaték gyorsan változtatható, ideális javításokhoz és kis sorozatokhoz.

#### Szabvány:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

#### Alkalmazás:

#### Magyarázat a rajzhoz és a képlethez:

$L_1$  = kar hossza rátűző szerszám nélkül

$L_2$  = beállított alaplítméret a nyomatékkulcsnál

$L_3$  = kar hossza, a gyári kalibrálási alaplítmérettel

$L_4$  = a rátűző szerszám alapmérete

L = a szerszám teljes hossza

$T_1$  = beállítandó forgatónyomaték

$T_2$  = előírt nyomaték

### Figyelem:

A nyomaték garantált mérési pontossága csak a DIN EN ISO 6789 szerinti kalibrált nyomatéktartománytól biztosított.

## Műszaki leírás

Maximális nyomaték	100 Nm
Kijelzés	analóg
Súly	1210 g
Csatlakozó négyszög	1/2 coll
Feltűzhető szerszám befogó	9×12 mm
Nyomaték mérési pontossága	±3 %
Meghúzási irány	Jobbos és balos meghúzás
Cserélhető szerszám	Feltűzhető szerszám
Skálaosztás, 1 osztás =	0,5 Nm
Nyomatéktartomány	20 - 100 Nm
Nyomatéktartomány	15 - 75 lbfft
A kioldási értékállíthatósága	állítható
Átkapcsolható leolvasás	Nm
Átkapcsolható leolvasás	lbfft
Kar hossza gyári kalibrálási bizonyítvánnyal [I <sub>3</sub> ]	353,5 mm
A kioldási érték beállítása	beállító skálával
Mérési eljárás	Forgatónyomaték
Kar hossza feltűzhető szerszám nélkül [I <sub>1</sub> ]	336 mm
Szabvány	DIN EN ISO 6789
Beállított alapméret a nyomatékkulcsnál [I <sub>2</sub> ]	17,5 mm
Visszajelzés	kioldó
Kioldási elv	mechanikus rövid utas kioldás

Csatlakozó forma	feltűzhető szerszámokhoz (négyszög befogó)
Kalibrálás	O1
Mérési jegyzőkönyv	Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv
Jegyzőkönyvezhető adatok	nem
Kioldás jelzése	akusztikus
Kioldás jelzése	tapintásos
Méréstechnika	mechanikus
Sorozat	MANOSKOP® 730N
Termék fajtája	Nyomatékkulcs

## Szolgáltatások

DAkKS kalibrálásNyomatékkulcs Maximális nyomaték 1000 Nm	020020 1000
KalibrálásNyomatékkulcs Maximális nyomaték 400 Nm	020010 400

## Tartozék

Négyszög feltűzhető szerszám Típus-Csatlakozó négyszög 1-3/8 coll	657700 1-3/8
Négyszög feltűzhető szerszám Típus-Csatlakozó négyszög 1-1/4 coll	657700 1-1/4
Írányváltós feltűzhető racsni Típus-Csatlakozó négyszög 1-1/4 coll	657600 1-1/4
Négyszög feltűzhető szerszám Típus-Csatlakozó négyszög 1-1/2 coll	657700 1-1/2
Írányváltós feltűzhető racsnikioldóval QuickRelease Típus-Csatlakozó négyszög 1-1/2 coll	657590 1-1/2
Írányváltós feltűzhető racsni Típus-Csatlakozó négyszög 1-1/2 coll	657600 1-1/2
Írányváltós feltűzhető racsnikioldóval QuickRelease Típus-Csatlakozó négyszög 1-1/4 coll	657590 1-1/4
	657590 1-3/8

Írányváltós feltűzhető racsnikioldóval QuickRelease Típus-  
Csatlakozó négyszög 1-3/8 coll

Írányváltós feltűzhető racsni Típus-Csatlakozó négyszög  
1-3/8 coll

657600 1-3/8

Nyomatékkulcs QuickSelectfeltűzhető szerszám nélkül  
Maximális nyomaték 100 Nm

657094 100