



Nyomatékkulcs alapszerszám feltűzhető szerszám nélkül, Maximális nyomaték: 60Nm



Rendelési adatok

Rendelés száma	656510 60
GTIN	4000896026043
Árucikk kategória	630

Leírás

Kivitel:

Kézre álló és nagyon kompakt egykaros nyomatékkulcs, skálával állítható be és önkioldó. Rendkívül nagy ismétlési pontosság, mivel kizárólag kiváló minőségű anyagok kerülnek felhasználásra, ill. a kopó alkatrészek, mint a nyomórugók, speciálisan előkezeltek ill. osztályozottak. A racsnis átkapcsolásával jobbos és balos meghúzás lehetséges.

Alapszerszám **rátűző négyszöggel** (rátűző szerszámok nélkül).

Hozzávaló rátűző szerszámok a 657582 – 657950 sz. alatt.

Mértékegységek: Nm

Funkció:

A kulcs „jelzést adva” (jól hallhatóan és pontosan érezhetően) kiold, és ezután ismét azonnal üzemkész.

Felhasználás:

Közepes és nagyobb sorozatokhoz.

Szabvány:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Pontosság:

A kijelzett értékhez képest **csak jobbos meghúzás esetén:** $\pm 2\%$.

Alkalmazás:

Magyarázat a rajzhoz és a képlethez:

L_1 = kar hossza rátűző szerszám nélkül

L_2 = beállított alaplátszó a nyomatékkulcsnál

L_3 = kar hossza, a gyári kalibrálási alaplátszóval

L_4 = a rátűző szerszám alaplátszó

L = a szerszám teljes hossza

T_1 = beállítandó forgatónyomaték

T_2 = előírt nyomaték

Figyelem:

A kalibrálás csak jobbos meghúzáshoz lehetséges.

A nyomaték garantált mérési pontossága csak a DIN EN ISO 6789 szerinti kalibrált nyomatéktartománytól biztosított.

Műszaki leírás

Súly	460 g
Maximális nyomaték	60 Nm
Kijelzés	analóg
Feltűzhető szerszám befogó	9×12 mm
Nyomaték mérési pontossága	± 2 %
Meghúzási irány	Jobbos és balos meghúzás
Cserélhető szerszám	Feltűzhető szerszám
Skálaosztás, 1 osztás =	0,5 Nm
Nyomatéktartomány	5 - 60 Nm
Átkapcsolható leolvasás	Nm
Beállított alapméret a nyomatékkulcsnál [I ₂]	30 mm
Teljes hossz L	305 mm
Kar hossza feltűzhető szerszám nélkül [I ₁]	251,5 mm
A kioldási érték beállítása	beállító skálával
Csatlakozó forma	feltűzhető szerszámokhoz (négyszög befogó)
Mérési eljárás	Forgatónyomaték
Kar hossza gyári kalibrálási bizonyítvánnyal [I ₃]	281,5 mm
Kioldási elv	mechanikus rövid utas kioldás
A kioldási értékállíthatósága	állítható
Visszajelzés	kioldó
Szabvány	DIN EN ISO 6789
Kalibrálás	O1

Mérési jegyzőkönyv	Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv
Jegyzőkönyvezhető adatok	nem
Méréstechnika	mechanikus
Kioldás jelzése	akusztikus
Kioldás jelzése	tapintásos
Termék fajtája	Nyomatékkulcs

Szolgáltatások

DAkkS kalibrálásNyomatékkulcs Maximális nyomaték 1000 Nm	020020 1000
KalibrálásNyomatékkulcs Maximális nyomaték 400 Nm	020010 400

Tartozék

Írányváltós feltűzhető racsnitípus-Csatlakozó négyszög 1-1/4 coll	657582 1-1/4
Írányváltós feltűzhető racsnitípus-Csatlakozó négyszög 1-1/2 coll	657582 1-1/2
Írányváltós feltűzhető racsnitípus-Csatlakozó négyszög 1-3/8 coll	657582 1-3/8