

GEDORE**Nyomatékkulcs DREMOMETER fix négyszöggel, Maximális nyomaték: 12Nm****Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 657000 12 |
| GTIN | 4002805929063 |
| Árucikk kategória | 63L |

Leírás**Kivitel:**

Kézre álló, robusztus szerkezet csekély súllyal. Minden igénybevételnek kitett alkatrész kiváló minőségű acélból. **Fix meghajtó négyszög** (nincs racsn). **Mértékegységek:** Nm, lbf·in. Üvegszál erősítésű műanyag házzal és 2K markolattal.

Funkció:

A beállított érték elérésekor a kulcs „jelzést adva” (hallhatóan és érezhetően) kiold és ezután ismét azonnal üzemkés.

A kívánt nyomaték beállítása a nyelvbe elveszíthetetlenül beépített, kihúzható csapkulccsal történik. A beállított nyomaték jól leolvasható a skáláról. A munka közbeni véletlen elállítás nem lehetséges.

Felhasználás:

Közepes és nagy sorozatokhoz.

Szabvány:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Alkalmazás:**Magyarázat a rajzhoz és a képlethez:**

L_1 = kar hossza rátűző szerszám nélkül

L_2 = beállított alaplíméret a nyomatékkulcsnál

L_3 = kar hossza, a gyári kalibrálási alaplímérettel

L_4 = a rátűző szerszám alaplímérete

L = a szerszám teljes hossza

T_1 = beállítandó forgatónyomaték

T_2 = előírt nyomaték

Figyelem:

A nyomaték garantált mérési pontossága csak a DIN EN ISO 6789 szerinti kalibrált nyomatéktartománytól biztosított.

Műszaki leírás

| | |
|--|--------------------------------|
| Kijelzés | analóg |
| Maximális nyomaték | 12 Nm |
| Súly | 320 g |
| Csatlakozó négyszög | 1/4 coll |
| Nyomaték mérési pontossága | ±3 % |
| Meghúzási irány | Jobbos meghúzás |
| Skálaosztás, 1 osztás = | 0,5 Nm |
| Nyomatéktartomány | 22,5 - 106 lbf·in |
| Nyomatéktartomány | 2,5 - 12 Nm |
| Kar hossza feltűzhető szerszám nélkül [I ₁] | 130 mm |
| Átkapcsolható leolvasás | Nm |
| Átkapcsolható leolvasás | lbf·in |
| Mérési eljárás | Forgatónyomaték |
| Teljes hossz L | 211 mm |
| Kioldási elv | mechanikus rövid utas kioldás |
| A kioldási értékállíthatósága | állítható |
| A kioldási érték beállítása | beállító skálával |
| Visszajelzés | kioldó |
| Szabvány | DIN EN ISO 6789 |
| Csatlakozó forma | Meghajtó négyszög (racsni) |
| Kar hossza gyári kalibrálási bizonyítvánnyal [I ₃] | 130 mm |
| Kalibrálás | O1 |
| Mérési jegyzőkönyv | Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv |
| Jegyzőkönyvezhető adatok | nem |
| Kioldás jelzése | akusztikus |
| Kioldás jelzése | tapintásos |
| Méréstechnika | mechanikus |
| Sorozat | DREMOMETER |

Termék fajtája

Nyomatékkulcs

Szolgáltatások

KalibrálásNyomatékkulcs Maximális nyomaték 400 Nm

020010 400