



Nyomatékkulcs beállító skálával, Maximális nyomaték: 50Nm



Rendelési adatok

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 657235 50 |
| GTIN | 4560138448076 |
| Árucikk kategória | 66F |

Leírás

Kivitel:

Egykarú nyomatékkulcs, mikrométer-skálával beállítható, véletlenszerű elállítás elleni védelemmel. Átkapcsolható racsnis hajtófejjel dugókulcs fejekhez.

Mértékegységek: Nm. Műgyanta markolattal.

Funkció:

A beállított érték elérésekor a kulcs „jelzést adva” (hallhatóan és érezhetően) kiold és ezután ismét azonnal üzemkés.

Felhasználás:

Közepes és nagy sorozatokhoz.

Szabvány:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Alkalmazás:**Magyarázat a rajzhoz és a képlethez:**

L_1 = kar hossza rátűző szerszám nélkül

L_2 = beállított alaplíméret a nyomatékkulcsnál

L_3 = kar hossza, a gyári kalibrálási alaplímérettel

L_4 = a rátűző szerszám alaplímérete

L = a szerszám teljes hossza

T_1 = beállítandó forgatónyomaték

T_2 = előírt nyomaték

Figyelem:

A nyomaték garantált mérési pontossága csak a DIN EN ISO 6789 szerinti kalibrált nyomatéktartománytól biztosított.

Műszaki leírás

| | |
|------|-------|
| Súly | 400 g |
|------|-------|

| | |
|--|--------------------------------|
| Kijelzés | analóg |
| Csatlakozó négyszög | 3/8 coll |
| Maximális nyomaték | 50 Nm |
| Nyomaték mérési pontossága | ±3 % |
| Meghúzási irány | Jobbos meghúzás |
| Skálaosztás, 1 osztás = | 0,5 Nm |
| Nyomatéktartomány | 10 - 50 Nm |
| Átkapcsolható leolvasás | Nm |
| Mérési eljárás | Forgatónyomaték |
| A kioldási értékállíthatósága | állítható |
| Szabvány | DIN EN ISO 6789 |
| Kar hossza gyári kalibrálási bizonyítvánnyal [L ₃] | 180 mm |
| Kioldási elv | mechanikus rövid utas kioldás |
| A kioldási érték beállítása | beállító skálával |
| Visszajelzés | kioldó |
| Csatlakozó forma | Meghajtó négyszög (racsni) |
| Teljes hossz L | 260 mm |
| Kalibrálás | O1 |
| Mérési jegyzőkönyv | Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv |
| Jegyzőkönyvezhető adatok | nem |
| Kioldás jelzése | akusztikus |
| Kioldás jelzése | tapintásos |
| Méréstechnika | mechanikus |
| Termék fajtája | Nyomatékkulcs |

Szolgáltatások

| | |
|--|-------------|
| KalibrálásNyomatékkulcs Maximális nyomaték 400 Nm | 020010 400 |
| DAkKS kalibrálásNyomatékkulcs Maximális nyomaték 1000 Nm | 020020 1000 |

