



## Standard MANOSKOP® 721 nyomatékkulcs racsnival, Maximális nyomaték: 800Nm



### Rendelési adatok

Rendelés száma	657220 800
GTIN	4018754031979
Árucikk kategória	63A

### Leírás

#### Kivitel:

Stabil, kompakt, egykarú nyomatékkulcs, előre beállítható a skála szerint (Nm és lbfft). A pontosság sok ezer meghúzás után is megmarad, mivel minden kopó alkatrész kiváló minőségű anyagból készül és a hajló rúd a munka során csak rövid időre van terhelésnek kitéve. A nyomaték elérése után azonnal visszaáll a nyugalmi helyzetbe. Ház és markolat stabil négyszög zártszelvény profilból.

**Mértékegységek:** Nm, lbfft. Racsnival **átfordítható négyszöggel jobbos és balos meghúzáshoz.**

#### Funkció:

Amikor a kulcs használata során eléri a beállított értéket, a kulcs „jelzést adva” (hallhatóan és érezhetően) kattán, majd ismét azonnal üzemkész.

#### Felhasználás:

A gyorsállításnak köszönhetően ideális javításokhoz és kisebb sorozatú munkákhoz.

#### Szabvány:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

#### Alkalmazás:

#### Magyarázat a rajzhoz és a képlethez:

$L_1$  = kar hossza rátűző szerszám nélkül

$L_2$  = beállított alaplíméret a nyomatékkulcsnál

$L_3$  = kar hossza, a gyári kalibrálási alaplímérettel

$L_4$  = a rátűző szerszám alaplímérete

$L$  = a szerszám teljes hossza

$T_1$  = beállítandó forgatónyomaték

$T_2$  = előírt nyomaték

#### Figyelem:

A nyomaték garantált mérési pontossága csak a DIN EN ISO 6789 szerinti kalibrált nyomatéktartománytól biztosított.

## Műszaki leírás

Maximális nyomaték	800 Nm
Súly	6380 g
Fejmagasság h	42 mm
Kijelzés	analóg
Csatlakozó négyszög	3/4 coll
Nyomaték mérési pontossága	±4 %
Meghúzási irány	Jobbos és balos meghúzás
Fejszélesség b	76 mm
Skálaosztás, 1 osztás =	20 Nm
Nyomatéktartomány	160 - 800 Nm
Nyomatéktartomány	120 - 600 lbf·ft
Csatlakozó forma	Meghajtó négyszög (racsnis)
Teljes hossz L	1051 mm
A kioldási értékállíthatósága	állítható
Szabvány	DIN EN ISO 6789
Átkapcsolható leolvasás	Nm
Visszajelzés	kioldó
Mérési eljárás	Forgatónyomaték
Kar hossza gyári kalibrálási bizonyítvánnyal [I <sub>3</sub> ]	938 mm
Kioldási elv	mechanikus rövid utas kioldás
A kioldási érték beállítása	beállító skálával
Kalibrálás	O1
Mérési jegyzőkönyv	Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv
Jegyzőkönyvezhető adatok	nem
Méréstechnika	mechanikus
Kioldás jelzése	akusztikus
Kioldás jelzése	tapintásos
Sorozat	MANOSKOP® 721Nf

Termék fajtája

Nyomatékkulcs

**Szolgáltatások**

KalibrálásNyomatékkulcs Maximális nyomaték 1000 Nm

020010 1000

DAkKS kalibrálásNyomatékkulcs Maximális nyomaték 1000 Nm

020020 1000