



Turbómaró STEEL fogazás – durva, HM, Típus: G1225



Rendelési adatok

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 547100 G1225 |
| GTIN | 4007220937082 |
| Árucikk kategória | 55F |

Leírás

Kivitel:

Az innovatív foggeometria nagyon nagy forgácsolási teljesítményt tesz lehetővé ezzel egyidejű **nyugodt járás és jó megvezethetőség mellett.** Az optimális forgácsképződés következtében (nincsenek hegyes forgácsok) jó felületminőség érhető el. Szár Ø 6 mm.

Felhasználás:

Acél és acélöntvény megmunkálásához optimalizálva.

Szár Ø: 6 mm

Alak leírása: Hegyes, ívelt

Fej Ø: 12 mm

Fejhossz: 25 mm

Teljes hossz: 70 mm

Szár Ø: 6 mm

Műszaki leírás

| | |
|------------------------|---------------|
| Fogazás finomsági foka | durva |
| Alak | G1225 |
| Alak leírása | Hegyes, ívelt |
| Teljes hossz | 70 mm |
| Fej Ø | 12 mm |
| Fogazás rövid jelölése | STEEL |
| Szár Ø | 6 mm |
| Fejhossz | 25 mm |

| | |
|-----------------|-----------|
| Szerszámananyag | HM |
| Termék fajtája | Turbómaró |

Felhasználói adatok

| | Felhasználás | V _c | ISO kód |
|-------------------------------|--------------|----------------|---------|
| Acél < 900 N/mm ² | alkalmas | | |
| Acél < 1400 N/mm ² | alkalmas | | |
| Acél < 55 HRC | alkalmas | | |
| Acél < 60 HRC | alkalmas | | |
| Acél < 67 HRC | alkalmas | | |
| GG(G) | alkalmas | | |