



## Turbómaró STEEL fogazás – durva, HM, Típus: C0820



### Rendelési adatok

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma    | 547100 C0820  |
| GTIN              | 4007220937150 |
| Árucikk kategória | 55F           |

### Leírás

#### Kivitel:

**Az innovatív foggeometria nagyon nagy forgácsolási teljesítményt** tesz lehetővé ezzel egyidejű **nyugodt járás és jó megvezethetőség mellett.** Az optimális forgácsképződés következtében (nincsenek hegyes forgácsok) jó felületminőség érhető el. Szár Ø 6 mm.

#### Felhasználás:

**Acél és acélöntvény** megmunkálásához optimalizálva.

Szár Ø: 6 mm

Alak leírása: Legömbölyített henger

Fej Ø: 8 mm

Fejhossz: 20 mm

Teljes hossz: 60 mm

Szár Ø: 6 mm

### Műszaki leírás

|                        |                       |
|------------------------|-----------------------|
| Fogazás finomsági foka | durva                 |
| Fogazás rövid jelölése | STEEL                 |
| Fej Ø                  | 8 mm                  |
| Alak leírása           | Legömbölyített henger |
| Teljes hossz           | 60 mm                 |
| Alak                   | C0820                 |
| Szár Ø                 | 6 mm                  |
| Fejhossz               | 20 mm                 |

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| Szerszámananyag | HM        |
| Termék fajtája  | Turbómaró |

### Felhasználói adatok

|                               | Felhasználás | V <sub>c</sub> | ISO kód |
|-------------------------------|--------------|----------------|---------|
| Acél < 900 N/mm <sup>2</sup>  | alkalmas     |                |         |
| Acél < 1400 N/mm <sup>2</sup> | alkalmas     |                |         |
| Acél < 55 HRC                 | alkalmas     |                |         |
| Acél < 60 HRC                 | alkalmas     |                |         |
| Acél < 67 HRC                 | alkalmas     |                |         |
| GG(G)                         | alkalmas     |                |         |