


**Fiber tárcsa KF 708 félnemes korund (A), Ø 125 mm, Szemcsézet: 60****Rendelési adatok**

Rendelés száma	566500 60
GTIN	4018875993668
Árucikk kategória	56V

**Leírás****Kivitel:**

Szakadásálló, de nagyon hajlékony **vulkánfíber**. 22,23 mm-es furat és keresztornyok.

**Kiváló minőségű univerzális fiber tárcsa VSM KF 708** fémek, műanyag, fa, vagy ehhez hasonlók csiszolásához. Szemcsefajta: **Félnemes korund (A)**.

**Felhasználás:**

Sarokcsiszolókon max. 80 m/s kerületi sebességgel az 566650 / 566670 sz. tartótányérral. Nagy **rugalmasságú sima vagy íves felületek csiszolásához**.

**Műszaki leírás**

Szemcsézet	60
Gyártó jelölése	VSM KF 708
Tárcsa Ø	125 mm
Sorozat	KF708
Csiszolóanyag	Félnemes korund (A)
Csiszolóeszköz rövid jelölése	A
Csiszolóeszköz alapja	Vulkánfíber

Vas-, kén- és klórtartalom	< 0,1 %
Terméknév attribútum	Ø 125 mm
Befogó	Roloc™ gyorscsere rendszer
Furat Ø	22,23 mm
Gyorscsere rendszerhez	Roloc™
Anyaghoz optimalizálva	Acél
Maximális kerületi sebesség	80 m/s
Maximális fordulatszám	12200 min <sup>-1</sup>
Termék fajtája	Fiber tárcsa

## Felhasználói adatok

	Felhasználás	V <sub>c</sub>	ISO kód
Alu Mg	feltételesen alkalmas		
Acél < 900 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas		
Acél < 1400 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas		
Acél < 55 HRC	alkalmas		
Acél < 60 HRC	alkalmas		
Acél < 67 HRC	feltételesen alkalmas		
INOX	feltételesen alkalmas		
Ti	feltételesen alkalmas		
GG(G)	feltételesen alkalmas		
CuZn	alkalmas		
Műanyag, GFK	alkalmas		
Fa	alkalmas		
Száras	alkalmas		

## Tartozék

Tartótányérkemény/bordázott Külső Ø 125 mm	566672 125
--	------------

ISO tartótányérközepkemény/bordázott Külső Ø 117 mm	566670 117
ISO tartótányér rugalmas/sima Külső Ø 117 mm	566650 117