

**HOLEX****Gépi működtetésű tokmány karcsú, BT 40, Ø D1: 16 mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	302879 16
GTIN	4045197871800
Árucikk kategória	32A

**Leírás****Kivitel:****Szorítóerő max. 150 Nm Ø 12-nél, max. 300 Nm Ø 16-nál és max. 350 Nm Ø 20-nál.****Szorítóerő max. 150 Nm Ø 12-nél, max. 300 Nm Ø 16-nál és max. 400 Nm Ø 20-nál.****Előny:**

Kevés zavaró kontúr a karcsú felépítésnek köszönhetően.

**Felhasználás:**

Hengeres szárú szerszámok befogásához.

**Tartalom:**

Felfogó anya.

**Különleges tartozék:**

Körmöskulcs 628400 sz.

Kúpvonócsap 308760 – 308795 sz.

Szorítópatron 309581 – 309582 sz., Szorítókulcs 309747 sz.

Forgácsolási stratégia: HPC

A-méret kinyúlási hossz: 70 mm

Szorítópatron külső Ø: 38 mm

Hozzávaló szorítókulcs 309747 sz.: S16

**Műszaki leírás**

A-méret kinyúlási hossz	70 mm
Szorítópatron külső Ø	38 mm
Befogási Ø D <sub>1</sub>	16 mm

Hozzávaló szorítókulcs 309747 sz.	S16
Befogó	BT 40
Befogó szabvány	JIS B6339
Befogó szabvány	ISO 7388-2
Alak	AD
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám	G 6,3, 15000 min <sup>-1</sup> -nél
Körfutási pontosság	≤ 5 μm
Forgácsolási stratégia	HPC
Termék fajtája	Gépi működtetésű tokmány

## Tartozék

Kúpvonócsap 45° tömített Meredekkúphoz 40	308760 40
Kúpvonócsap 90° tömített Meredekkúphoz 40	308790 40
Szorítókulcs erőbefogóhoz Típus S16	309747 S16
Kúpvonócsap 60° tömített Meredekkúphoz 40	308785 40
Kúpvonócsap 90° tömített Meredekkúphoz 40	308795 40
Kúpvonócsap 60° tömített Meredekkúphoz 40	308780 40
Kúpvonócsap 45° tömített Meredekkúphoz 40	308765 40