

Garant**CNMM 190616, Minőség: HB7035-1**

Rendelési adatok

Rendelés száma	250464 HB7035-1
GTIN	4045197874078
Árucikk kategória	21G

Leírás

CNMM 190616 HB7035-1 Minőség: HB7035-1

Forgácstörő: SR

Fogásmélység a_p : 2 - 10 mmElőtolás f : 0,4 - 1,2 mm/ford,Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 90 - 260 m/min

Műszaki leírás

Fő felhasználás	P
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	90 - 260 m/min
Előtolás f	0,4 - 1,2 mm/ford,
Forgácsolási feltétel	Erősen megszakított
Fogásmélység a_p	2 - 10 mm
Minőség	HB7035-1
Forgácstörő	SR

Sarokrídusz	1,6 mm
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás
Szerszámanyag	HM
Váltólapka ISO kód	CNMM 190616
Cserék / élek száma	4
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz