

Garant**DNMG 110404, Minőség: HB7035-1**

Rendelési adatok

| | |
|-------------------|-----------------|
| Rendelés száma | 250752 HB7035-1 |
| GTIN | 4045197874207 |
| Árucikk kategória | 21G |

Leírás

DNMG 110404 HB7035-1 Minőség: HB7035-1

Forgácstörő: SM

Tűrés: M

Fogásmélység a_p : 0,5 - 5 mmElőtolás f : 0,2 - 0,5 mm/ford,Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 100 - 320 m/min

Műszaki leírás

| | |
|--|--------------------|
| Sarokrádiusz | 0,4 mm |
| Fő felhasználás | P |
| Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c | 100 - 320 m/min |
| Forgácstörő | SM |
| Fogásmélység a_p | 0,5 - 5 mm |
| Előtolás f | 0,2 - 0,5 mm/ford, |

| | |
|--------------------------------|---------------------------|
| Minőség | HB7035-1 |
| Forgácsolási feltétel | Erősen megszakított |
| Simító / nagyoló hozzárendelés | Nagyolás-simítás |
| Szerszámanyag | HM |
| Váltólapka ISO kód | DNMG 110404 |
| Cserék / élek száma | 4 |
| Tűrés | M |
| Termék fajtája | Váltólapka esztergáláshoz |