

Garant**RC.X 1003, Minőség: HB7035-1**

Rendelési adatok

| | |
|-------------------|-----------------|
| Rendelés száma | 260640 HB7035-1 |
| GTIN | 4045197874382 |
| Árucikk kategória | 21G |

Leírás

RC.X 1003 HB7035-1 Forgácstörő: SM

Tűrés: M

Fogásmélység a_p : 0,5 - 2 mmElőtolás f : 0,1 - 0,3 mm/ford,Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 100 - 320 m/min

Műszaki leírás

| | |
|--|---------------------|
| Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c | 100 - 320 m/min |
| Forgácsolási feltétel | Erősen megszakított |
| Forgácstörő | SM |
| Fő felhasználás | P |
| Előtolás f | 0,1 - 0,3 mm/ford, |
| Minőség | HB7035-1 |
| Fogásmélység a_p | 0,5 - 2 mm |

| | |
|--------------------------------|---------------------------|
| Simító / nagyoló hozzárendelés | Nagyolás-simítás |
| Szerszámanyag | HM |
| Váltólapka ISO kód | RCMX 1003 |
| Cserék / élek száma | 2 |
| Tűrés | M |
| Termék fajtája | Váltólapka esztergáláshoz |