


Garant**SCMT 09T308, Minőség: HB7035-1**

Rendelési adatok

Rendelés száma	260744 HB7035-1
GTIN	4045197874429
Árucikk kategória	21G

Leírás

SCMT 09T308 HB7035-1 Sarokrádiusz: 0,8 mm
Minőség: HB7035-1
Forgácstörő: SS
Fogásmélység a_p : 0,2 - 1,5 mm
Előtolás f : 0,05 - 0,2 mm/ford,
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 120 - 350 m/min

Műszaki leírás

Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	120 - 350 m/min
Fogásmélység a_p	0,2 - 1,5 mm
Forgácstörő	SS
Sarokrádiusz	0,8 mm
Minőség	HB7035-1
Forgácsolási feltétel	Erősen megszakított
Fő felhasználás	P

Előtolás f	0,05 - 0,2 mm/ford,
Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás
Szerszámanyag	HM
Váltólapka ISO kód	SCMT 09T308
Cserék / élek száma	4
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz