

**Garant****SNMM 150616, Minőség: HB7035-1**

## Rendelési adatok

Rendelés száma	251390 HB7035-1
GTIN	4045197874627
Árucikk kategória	21G

## Leírás

SNMM 150616 HB7035-1 Sarokrádiusz: 1,6 mm  
Minőség: HB7035-1  
Forgácstörő: SR  
Fogásmélység  $a_p$ : 2 - 12 mm  
Előtolás  $f$ : 0,4 - 1,2 mm/ford,  
Fő felhasználás forgácsoló sebessége  $v_c$ : 90 - 260 m/min

## Műszaki leírás

Fogásmélység $a_p$	2 - 12 mm
Minőség	HB7035-1
Sarokrádiusz	1,6 mm
Fő felhasználás forgácsoló sebessége $v_c$	90 - 260 m/min
Előtolás $f$	0,4 - 1,2 mm/ford,
Forgácsolási feltétel	Erősen megszakított
Fő felhasználás	P

Forgácstörő	SR
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás
Szerszámananyag	HM
Váltólapka ISO kód	SNMM 150616
Cserék / élek száma	8
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz