

**Garant****TCMT 16T304, Minőség: HB7035-1****Rendelési adatok**

Rendelés száma	260956 HB7035-1
GTIN	4045197874696
Árucikk kategória	21G

**Leírás**

TCMT 16T304 HB7035-1 Minőség: HB7035-1

Forgácstörő: SS

Fogásmélység  $a_p$ : 0,2 - 1,5 mmElőtolás  $f$ : 0,05 - 0,2 mm/ford,Fő felhasználás forgácsoló sebessége  $v_c$ : 120 - 350 m/min**Műszaki leírás**

Fő felhasználás forgácsoló sebessége $v_c$	120 - 350 m/min
Fogásmélység $a_p$	0,2 - 1,5 mm
Előtolás $f$	0,05 - 0,2 mm/ford,
Forgácstörő	SS
Fő felhasználás	P
Minőség	HB7035-1
Sarokrádiusz	0,4 mm
Forgácsolási feltétel	Erősen megszakított

Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás
Szerszámanyag	HM
Váltólapka ISO kód	TCMT 16T304
Cserék / élek száma	3
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz