

**HOLEX****Nyomatékkulcs alapszerszám, Maximális nyomaték: 35Nm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	657500 35
GTIN	4045197566430
Árucikk kategória	62E

**Leírás****Kivitel:**

Egykarú nyomatékkulcs beállító skála nélkül. A kulcs beállítása nyomatékkulcs-ellenőrző készülékkel történik. **Balos meghúzás a rátűző szerszámok átfordításával lehetséges.** Rátűző szerszám nélkül (alapmodell); a hozzávaló rátűző szerszámokat lásd a 657582 – 657590 sz. alatt.

**Funkció:**

A beállított érték elérésekor a kulcs „jelzést adva” (hallhatóan és érezhetően) kattán, majd újra azonnal üzemkés.

**Felhasználás:**

Csavarok ellenőrzött meghúzásához az előre beállított nyomaték szerint sorozatgyártás esetén.

**Szabvány:**

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

**Alkalmazás:****Magyarázat a rajzhoz és a képlethez:**

$L_1$  = kar hossza rátűző szerszám nélkül

$L_2$  = beállított alaplímélet a nyomatékkulcsnál

$L_3$  = kar hossza, a gyári kalibrálási alaplímélettel

$L_4$  = a rátűző szerszám alaplímérete

$L$  = a szerszám teljes hossza

$T_1$  = beállítandó forgatónyomaték

$T_2$  = előírt nyomaték

**Opcionális tartozék:**

Beállító kulcs 657520 sz.

**Műszaki leírás**

Maximális nyomaték	35 Nm
--------------------	-------

Súly	250 g
Feltűzhető szerszám befogó	9×12 mm
Nyomaték mérési pontossága	±4 %
Meghúzási irány	Jobbos és balos meghúzás
Cserélhető szerszám	Feltűzhető szerszám
Nyomatéktartomány	7 - 35 Nm
Csatlakozó forma	feltűzhető szerszámokhoz (négyzet befogó)
A kioldási értékállíthatósága	előbeállítva
Kioldási elv	mechanikus rövid utas kioldás
Szabvány	DIN EN ISO 6789
Átkapcsolható leolvasás	Nm
Visszajelzés	kioldó
A kioldási érték beállítása	beállító skála nélkül (vizsgálókészülék szükséges)
Mérési eljárás	Forgatónyomaték
Teljes hossz L	180 mm
Kalibrálás	O6
Kalibrálás	O7
Jegyzőkönyvezhető adatok	nem
Kioldás jelzése	akusztikus
Kioldás jelzése	tapintásos
Méréstechnika	mechanikus
Termék fajtája	Nyomatékkulcs

## Szolgáltatások

DAkkS kalibrálásNyomatékkulcs Maximális nyomaték 1000 Nm	020020 1000
Kalibrálás és beállításNyomatékkulcs skála nélkül Maximális nyomaték 400 Nm	020090 400
	020190 1000

DAkKS kalibrálás és beállításNyomatékkulcs skála nélkül  
Maximális nyomaték 1000 Nm

## Tartozék

Írányváltós feltűzhető racsní Típus-Csatlakozó négyszög  
1-3/8 coll

657582 1-3/8

Feltűzhető racsní Típus-Csatlakozó négyszög 1-3/8 coll

657630 1-3/8

Nyomaték beállító kulcs

657520

Feltűzhető racsní Típus-Csatlakozó négyszög 1-1/2 coll

657630 1-1/2

Feltűzhető racsní Típus-Csatlakozó négyszög 1-1/4 coll

657630 1-1/4

Írányváltós feltűzhető racsní Típus-Csatlakozó négyszög  
1-1/2 coll

657582 1-1/2

Írányváltós feltűzhető racsní Típus-Csatlakozó négyszög  
1-1/4 coll

657582 1-1/4

Nyomatékellenőrző készülék  
nyomatékkulcshoz„SmartCheck“ Maximális nyomaték 10  
Nm

654650 10

Elektronikus nyomatékkulcs vizsgáló készülék„ProTest“  
Maximális nyomaték 60 Nm

654460 60