

Garant**Meghajtott szerszám, radiális, OT lap, VX4, Típus: 40-VX4-L****Rendelési adatok**

Rendelés száma	319963 40-VX4-L
GTIN	
Árucikk kategória	31W

Leírás**Kivitel:**

Használható **csillagrevolveren**. Balos kivitek, vagyis megmunkálás a főorsó irányába. Áttétel 1:1. Belső hűtéses kivitel, max. 70 bar.

IKD kivitel – kerámia tömítéskészlettel, max. 70 bar nyomáshoz, szárazon járatáshoz teljesen alkalmas.

OT lap.

Használható minden **DMG Gildemeister CTX** CNC esztergagépen **Sauter** revolverrel. Meghajtó csatlakozó **DIN 5480**. A szerszámok befogása a meghajtó szerszámban ER szorítópatronnal külső anyával vagy EWS licencű VARIA VX gyorscserés rendszerrel. Külső körvonal hűtés KM csővel, belső hűtés a szerszámon keresztül központilag az orsóval. Maximális fordulatszám 8000 min⁻¹.

Előny:

- **Súly- és geometria-optimalizált felépítés.**
- **Folyamatbiztos a kiváló minőségű alkotóelemeknek köszönhetően, hosszú élettartamú.**
- **Nagy nyomatékok átvitele.**
- **100%-os ellenőrzés – minden meghajtott szerszámot bejáratási programnak vetnek alá.**
- **Belső hűtés: Speciális fejlesztésű és szabadalmaztatott tömítés.**

Felhasználás:

A lehető legtöbb forgácsolási művelet egy felfogással. Helyhiány (rendelkezésre álló befogási hely) esetén a revolverben.

Alkalmazható:

DMG Gildemeister CTX. Részben Emco, Hardinge, Monforts, Scherer stb. DIN 5480-nal.

Tartalom:

Meghajtott szerszámok szorítópatronhoz: Inkl. felfogó anya és körmökulcs. AGW VARIA VX: Inkl. szorítókulcs.

Különleges tartozék:

Hozzávaló 319802 – 319888 sz. Varia VX betétek, 319761 – 319781 sz. ER gyorscsérés adapter, 308941 – 309878 sz. ER szorítópatron, 309680 – 309745 sz. ER szorítókulcs.

Figyelem:

- **További meghajtás típusok (pl. DIN 5482), áttételek, méretek, BMT stb. külön ajánlatkérésre: www.hoffmann.ews-tools.com**
- **Az IK szerszámoknál (belső hűtés) nincs szárazon futás standard tömítésnél, hűtőfolyadék szűrés < 50 µm.**
- **Ajánlás: A VARIA VX kivített egy nyomaték szerszámmal (max. 6 Nm) kezelje.**
- **Nehéz marási munkákhoz a kúpos görgőcsapágyas változat ajánlott, ajánlatkérésre.**

Műszaki leírás

Hűtés	külső
x	100 mm
l ₁	138 mm
h ₁	76 mm
b ₁	76,5 mm
b ₂	53 mm
Befogó	VX4
VDI méret	40
Szerszámbe fogás	Varia VX4
Termék fajtája	Meghajtott szerszám

Tartozék

Varia szorítópatronos befogó VARIA VX4 ER szorítópatron mérethez 32	319804 32
Varia szorítópatronos befogó VARIA VX4 ER szorítópatron mérethez 40	319804 40
Varia szorítópatronos befogó VARIA VX4 ER szorítópatron mérethez 20	319804 20

Telibefúró tartó VARIA VX4 Befogási Ø D1 10 mm	319827 10
Telibefúró tartó VARIA VX4 Befogási Ø D1 25 mm	319827 25
Varia szorítópatronos befogó VARIA VX4 ER szorítópatron mérethez 25	319804 25
Axiális marótüske tartó VARIA VX4 Tüske Ø d1 16 mm	319838 16
Varia szorítópatronos befogó VARIA VX4 ER szorítópatron mérethez 16	319804 16
Telibefúró tartó VARIA VX4 Befogási Ø D1 12 mm	319827 12
Axiális marótüske tartó VARIA VX4 Tüske Ø d1 27 mm	319838 27
Telibefúró tartó VARIA VX4 Befogási Ø D1 8 mm	319827 8
Telibefúró tartó VARIA VX4 Befogási Ø D1 20 mm	319827 20
Axiális marótüske tartó VARIA VX4 Tüske Ø d1 22 mm	319838 22
Telibefúró tartó VARIA VX4 Befogási Ø D1 6 mm	319827 6
Telibefúró tartó VARIA VX4 Befogási Ø D1 16 mm	319827 16