

HOLEX**Nyomatékkulcs alapszerszám, Maximális nyomaték: 80Nm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	657500 80
GTIN	4045197566447
Árucikk kategória	62E

Leírás**Kivitel:**

Egykarú nyomatékkulcs beállító skála nélkül. A kulcs beállítása nyomatékkulcs-ellenőrző készülékkel történik. **Balos meghúzás a rátűző szerszámok átfordításával lehetséges.**

Rátűző szerszám nélkül (alapmodell); a hozzávaló rátűző szerszámokat lásd a 657582 – 657590 sz. alatt.

Funkció:

A beállított érték elérésekor a kulcs „jelzést adva” (hallhatóan és érezhetően) kattan, majd újra azonnal üzemkés.

Felhasználás:

Csavarok ellenőrzött meghúzásához az előre beállított nyomaték szerint sorozatgyártás esetén.

Szabvány:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Alkalmazás:**Magyarázat a rajzhoz és a képlethez:**

L_1 = kar hossza rátűző szerszám nélkül

L_2 = beállított alaplímet a nyomatékkulcsnál

L_3 = kar hossza, a gyári kalibrálási alaplímettel

L_4 = a rátűző szerszám alaplímete

L = a szerszám teljes hossza

T_1 = beállítandó forgatónyomaték

T_2 = előírt nyomaték

Opcionális tartozék:

Beállító kulcs 657520 sz.

Műszaki leírás

Súly	310 g
------	-------

Maximális nyomaték	80 Nm
Feltűzhető szerszám befogó	9×12 mm
Nyomaték mérési pontossága	±4 %
Meghúzási irány	Jobbos és balos meghúzás
Cserélhető szerszám	Feltűzhető szerszám
Nyomatéktartomány	10 - 80 Nm
Csatlakozó forma	feltűzhető szerszámokhoz (négyzög befogó)
Átkapcsolható leolvasás	Nm
A kioldási értékállíthatósága	előbeállítva
Visszajelzés	kioldó
Mérési eljárás	Forgatónyomaték
Kioldási elv	mechanikus rövid utas kioldás
Teljes hossz L	240 mm
A kioldási érték beállítása	beállító skála nélkül (vizsgálókészülék szükséges)
Szabvány	DIN EN ISO 6789
Kalibrálás	O6
Kalibrálás	O7
Jegyzőkönyvezhető adatok	nem
Kioldás jelzése	akusztikus
Kioldás jelzése	tapintásos
Méréstechnika	mechanikus
Termék fajtája	Nyomatékkulcs

Szolgáltatások

Kalibrálás és beállításNyomatékkulcs skála nélkül Maximális nyomaték 400 Nm	020090 400
DAkkS kalibrálásNyomatékkulcs Maximális nyomaték 1000 Nm	020020 1000
	020190 1000

DAkKS kalibrálás és beállításNyomatékkulcs skála nélkül
Maximális nyomaték 1000 Nm

Tartozék

Írányváltós feltűzhető racsní Típus-Csatlakozó négyszög
1-3/8 coll

657582 1-3/8

Elektronikus nyomatékkulcs vizsgáló készülék„ProTest“
Maximális nyomaték 400 Nm

654460 400

Feltűzhető racsní Típus-Csatlakozó négyszög 1-1/4 coll

657630 1-1/4

Feltűzhető racsní Típus-Csatlakozó négyszög 1-1/2 coll

657630 1-1/2

Feltűzhető racsní Típus-Csatlakozó négyszög 1-3/8 coll

657630 1-3/8

Írányváltós feltűzhető racsní Típus-Csatlakozó négyszög
1-1/4 coll

657582 1-1/4

Írányváltós feltűzhető racsní Típus-Csatlakozó négyszög
1-1/2 coll

657582 1-1/2

Nyomaték beállító kulcs

657520