

Garant**Eco BMT hosszanti befogó, BMT: 55/D****Rendelési adatok**

Rendelés száma	319884 55/D
GTIN	4045197877369
Árucikk kategória	31V

Leírás**Kivitel:**

Kifejezetten a géphez igazodó nagy pontosságú befogók rugalmas használatra fő- és ellenorsós gépeken. A felfekvő felület és a működő felület köszörült. A nyomólap rugós az esztergakések egyenletes szorítása érdekében. Tökéletesen a mindenkori esztergagépekhez méretezett. Biztosított golyós fúvókákkal max.80 bar-ig. Barnított a jobb korrózióvédelem érdekében. Alkalmos olyan hatékony hűtőrendszerekhez, mint a GARANT Eco, vagy akár más rendszerek. Alkalmos hagyományos esztergakésekhez.

Felhasználás:

Elsősorban külső megmunkáláshoz.

Műszaki leírás

x	60 mm
h ₁	20 mm
Hozzávaló gépek	Doosan Lynx, Doosan Puma, Hwacheon
L ₂	64 mm

b_2	70,5 mm
L_1	64 mm
h_2	85 mm
Termék fajtája	Késtartó