



Nyomatékkulcs skála nélkül, Maximális nyomaték: 100Nm



Rendelési adatok

Rendelés száma	657300 100
GTIN	2050001017239
Árucikk kategória	63A

Leírás

Kivitel:

Egykarú nyomatékkulcs beállító skála nélkül. A kulcs beállítása nyomatékkulcs-ellenőrző készülékkel történik. Átkapcsolható feltűzhető racsnival – balos meghúzás a szerszámfej átfordításával lehetséges.

Funkció:

Amikor a kulcs használata során eléri a beállított értéket, a kulcs „jelzést adva” (hallhatóan és érezhetően) kattan, majd ismét azonnal üzemkész.

Felhasználás:

Csavarok stb. ellenőrzött meghúzásához az előre beállított nyomaték szerint sorozatgyártás esetén.

Szabvány:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Pontosság:

a beállított érték $\pm 4\%$ -a.

Alkalmazás:

Magyarázat a rajzhoz és a képlethez:

L_1 = kar hossza rátűző szerszám nélkül

L_2 = beállított alpméret a nyomatékkulcsnál

L_3 = kar hossza, a gyári kalibrálási alpmérettel

L_4 = a rátűző szerszám alpmérete

L = a szerszám teljes hossza

T_1 = beállítandó forgatónyomaték

T_2 = előírt nyomaték

Figyelem:

A nyomaték garantált mérési pontossága csak a DIN EN ISO 6789 szerinti kalibrált nyomatéktartománytól biztosított.

Műszaki leírás

Csatlakozó négyszög	1/2 coll
Súly	780 g
Kijelzés	analóg
Maximális nyomaték	100 Nm
Feltűzhető szerszám befogó	9×12 mm
Nyomaték mérési pontossága	±4 %
Meghúzási irány	Jobbos és balos meghúzás
Cserélhető szerszám	Feltűzhető szerszám
Nyomatéktartomány	20 - 100 Nm
Nyomatéktartomány	15 - 74 lbfft
Átkapcsolható leolvasás	Nm
Átkapcsolható leolvasás	lbfft
Szabvány	DIN EN ISO 6789
Visszajelzés	kioldó
Kar hossza gyári kalibrálási bizonyítvánnyal [I ₃]	306,5 mm
A kioldási érték beállítása	beállító skála nélkül (vizsgálókészülék szükséges)
Kar hossza feltűzhető szerszám nélkül [I ₁]	289 mm
A kioldási értékállíthatósága	előbeállítva
Csatlakozó forma	feltűzhető szerszámokhoz (négyzet befogó)
Beállított alapl méret a nyomatékkulcsnál [I ₂]	17,5 mm
Teljes hossz L	351,5 mm
Kioldási elv	mechanikus rövid utas kioldás
Mérési eljárás	Forgatónyomaték
Kalibrálás	O6
Kalibrálás	O7
Jegyzőkönyvezhető adatok	nem
Méréstechnika	mechanikus

Kioldás jelzése	akusztikus
Kioldás jelzése	tapintásos
Sorozat	MANOSKOP® 755
Kattanó funkció	nem
Slipper funkció	nem
QuickRelease/ gyorsváltó funkció	nem
Vonzolt mutató	nem
Termék fajtája	Nyomatékkulcs

Szolgáltatások

BeállításNyomatékkulcs skála nélkül Típushoz SET	020080 SET
Kalibrálás és beállításNyomatékkulcs skála nélkül Maximális nyomaték 400 Nm	020090 400
DAkkS kalibrálásNyomatékkulcs Maximális nyomaték 1000 Nm	020020 1000
DAkkS kalibrálás és beállításNyomatékkulcs skála nélkül Maximális nyomaték 1000 Nm	020190 1000

Tartozék

Írányváltós feltűzhető racsnikioldóval QuickRelease Típus-Csatlakozó négyszög 1-1/4 coll	657590 1-1/4
Négyszög feltűzhető szerszám Típus-Csatlakozó négyszög 1-3/8 coll	657700 1-3/8
Írányváltós feltűzhető racsni Típus-Csatlakozó négyszög 1-1/4 coll	657600 1-1/4
Négyszög feltűzhető szerszám Típus-Csatlakozó négyszög 1-1/4 coll	657700 1-1/4
Írányváltós feltűzhető racsni Típus-Csatlakozó négyszög 1-3/8 coll	657600 1-3/8
Négyszög feltűzhető szerszám Típus-Csatlakozó négyszög 1-1/2 coll	657700 1-1/2
	657600 1-1/2

Írányváltós feltűzhető racsnitípus-csatlakozó négyszög
1-1/2 coll

Írányváltós feltűzhető racsnikiosztóval QuickRelease Típus-
Csatlakozó négyszög 1-3/8 coll

657590 1-3/8

Elektronikus nyomatékkulcs vizsgáló készülék „ProTest“
Maximális nyomaték 400 Nm

654460 400

Írányváltós feltűzhető racsnikiosztóval QuickRelease Típus-
Csatlakozó négyszög 1-1/2 coll

657590 1-1/2

Nyomatékkulcs alapszerszám Maximális nyomaték 100 Nm

657410 100