

HOLEX**Nyomatékkulcs alapszerszám, Maximális nyomaték: 12Nm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	657500 12
GTIN	4045197566010
Árucikk kategória	62E

Leírás**Kivitel:**

Egykarú nyomatékkulcs beállító skála nélkül. A kulcs beállítása nyomatékkulcs-ellenőrző készülékkel történik. **Balos meghúzás a rátűző szerszámok átfordításával lehetséges.** Rátűző szerszám nélkül (alapmodell); a hozzávaló rátűző szerszámokat lásd a 657582 – 657590 sz. alatt.

Funkció:

A beállított érték elérésekor a kulcs „jelzést adva” (hallhatóan és érezhetően) kattán, majd újra azonnal üzemkés.

Felhasználás:

Csavarok ellenőrzött meghúzásához az előre beállított nyomaték szerint sorozatgyártás esetén.

Szabvány:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Alkalmazás:**Magyarázat a rajzhoz és a képlethez:**

L_1 = kar hossza rátűző szerszám nélkül

L_2 = beállított alapláncméret a nyomatékkulcsnál

L_3 = kar hossza, a gyári kalibrálási alapláncmérettel

L_4 = a rátűző szerszám alapláncmérete

L = a szerszám teljes hossza

T_1 = beállítandó forgatónyomaték

T_2 = előírt nyomaték

Opcionális tartozék:

Beállító kulcs 657520 sz.

Műszaki leírás

Maximális nyomaték	12 Nm
--------------------	-------

Súly	190 g
Feltűzhető szerszám befogó	9×12 mm
Nyomaték mérési pontossága	±4 %
Meghúzási irány	Jobbos és balos meghúzás
Cserélhető szerszám	Feltűzhető szerszám
Nyomatéktartomány	2 - 12 Nm
Átkapcsolható leolvasás	Nm
Szabvány	DIN EN ISO 6789
Mérési eljárás	Forgatónyomaték
Kioldási elv	mechanikus rövid utas kioldás
Csatlakozó forma	feltűzhető szerszámokhoz (négyzet befogó)
A kioldási értékállíthatósága	előbeállítva
Teljes hossz L	125 mm
Visszajelzés	kioldó
A kioldási érték beállítása	beállító skála nélkül (vizsgálókészülék szükséges)
Kalibrálás	O6
Kalibrálás	O7
Jegyzőkönyvezhető adatok	nem
Kioldás jelzése	akusztikus
Kioldás jelzése	tapintásos
Méréstechnika	mechanikus
Termék fajtája	Nyomatékkulcs

Szolgáltatások

DAkkS kalibrálásNyomatékkulcs Maximális nyomaték 1000 Nm	020020 1000
Kalibrálás és beállításNyomatékkulcs skála nélkül Maximális nyomaték 400 Nm	020090 400
	020190 1000

DAkKS kalibrálás és beállításNyomatékkulcs skála nélkül
Maximális nyomaték 1000 Nm

Tartozék

Nyomatékellenőrző készülék
nyomatékkulcshoz„SmartCheck” Maximális nyomaték 10
Nm

654650 10

Írányváltós feltűzhető racsnitípus-Csatlakozó négyszög
1-1/2 coll

657582 1-1/2

Írányváltós feltűzhető racsnitípus-Csatlakozó négyszög
1-1/4 coll

657582 1-1/4

Feltűzhető racsnitípus-Csatlakozó négyszög 1-1/4 coll

657630 1-1/4

Nyomaték beállító kulcs

657520

Elektronikus nyomatékkulcs vizsgáló készülék„ProTest”
Maximális nyomaték 60 Nm

654460 60

Feltűzhető racsnitípus-Csatlakozó négyszög 1-3/8 coll

657630 1-3/8

Írányváltós feltűzhető racsnitípus-Csatlakozó négyszög
1-3/8 coll

657582 1-3/8

Feltűzhető racsnitípus-Csatlakozó négyszög 1-1/2 coll

657630 1-1/2