

ALLURIS

FMI-B30 digitális precíziós erőmérő készülék (USB), Méréstartomány: 500N**Rendelési adatok**

Rendelés száma	478985 500
GTIN	4260244680628
Árucikk kategória	47F

Leírás**Kivitel:**

- **Robusztus erőmérő készülék kézre álló présöntött alumínium házzal 0,001 és 2500 N közötti nyomó és húzóerőhöz.**
- **Túlterhelés elleni védelem 500%-ig és védett mérőtengely.**
- **Menetes rész további markolatokhoz.**
- **Pontos pozicionálás a vizsgálópadokon a megvezető csapoknak köszönhetően.**
- **Magas mérési ráta a csúcsérték pontos rögzítéséhez a törési és szakadási erők meghatározása érdekében.**
- **Mért érték memória statisztika- és határérték-felügyelettel.**
- **USB csatlakozó számítógépre történő adatátvitelhez.**

Előny:

Akár 150 órás üzemidő hálózati ellátás nélkül az újratölthető LiPo akkumulátornak köszönhetően. Mérési adat szoftver MS Excelben való kiértékeléshez. COM-Bridge szoftver az adatoknak a mérőkészülékről Windows számítógépre történő közvetlen átviteléhez.

Funkció:

IP65: Vízugár ellen minden irányból és por behatolása ellen védett (porzáró), valamint teljes érintésvédelemmel rendelkezik.

Felhasználás:

Nyomó- és húzóerők mérése a minőségellenőrzés és termelés területén. Mobil kézi mérőkészülékként használható kültéren és vizsgálópadokon vagy szerkezeteken. A házba integrált rögzítőmenetek vizsgálópadokon való rögzítésére és további markolatok felfogatására szolgálnak.

Tartalom:

Erőmérő készülék védőkofferben, felcsavarozható tartozékok az erő kifejtéséhez (lapos fej, hornyos fej, kúp, kampó) és gyors üzembe helyezési útmutató.

FMI-Connect szoftver.

Műszaki leírás

IP védettségi osztály	IP 65
Méréstartomány	500 N
Felbontás	0,1 N
Szélesség	82 mm
Hossz	150 mm
Magasság	29 mm
Hibahatár	±0,15 maximális érték (±1 digit) %
Csatlakozó menet	M6
Akkumulátor típus	Lítium-ion
A tartalmazott akkumulátorok száma	1
Energiaellátás	Akkus
Interfész	USB csatlakozó
Méréstechnika	digitális
Kalibrálás	Kérjen ajánlatot
Termék fajtája	Erőmérő készülék