

Garant**Kattanó rendszerű nyomatékkulcs skálával, Maximális nyomaték: 10Nm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	657735 10
GTIN	4045197684813
Árucikk kategória	61E

Leírás**Kivitel:**

Egykaros nyomatékkulcs, beállítás skálával és automatikus kioldással. **A kattanó kioldószerkezet valószínűtlenné teszi a csavar véletlen túlhúzását. Balos meghúzás** a szerszámfej átfordításával lehetséges.

Mértékegységek: Nm

Funkció:

A beállított érték elérésekor a kulcs jelzést adva (hallhatóan és érezhetően) kattan, majd újra azonnal üzemkés. A hosszú úton járó kioldás egyértelműen jelzi a felhasználónak, hogy elérte a beállított értéket.

Felhasználás:

Csavarok ellenőrzött meghúzásához az előre beállított nyomatékkal sorozatgyártás esetén.

Szabvány:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Pontosság:

±6 % a beállított értékből.

Figyelem:

A nyomaték garantált mérési pontossága csak a DIN EN ISO 6789 szerinti kalibrált nyomatéktartománytól biztosított. Hozzávaló rátűző szerszámok a 657582 – 657950 sz. alatt.

Műszaki leírás

Súly	300 g
Maximális nyomaték	10 Nm
Kijelzés	analóg
Feltűzhető szerszám befogó	9×12 mm

Nyomaték mérési pontossága	±6 %
Meghúzási irány	Jobbos és balos meghúzás
Cserélhető szerszám	Feltűzhető szerszám
Skálaosztás, 1 osztás =	0,05 Nm
Nyomatéktartomány	2 - 10 Nm
Csatlakozó forma	feltűzhető szerszámokhoz (négyszög befogó)
Átkapcsolható leolvasás	Nm
Visszajelzés	kioldó
Szabvány	DIN EN ISO 6789
Beállított alapl méret a nyomatékkulcsnál [I ₂]	18,3 mm
Kar hossza gyári kalibrálási bizonyítvánnyal [I ₃]	191,3 mm
A kioldási érték beállítása	beállító skálával
Mérési eljárás	Forgatónyomaték
Kar hossza feltűzhető szerszám nélkül [I ₁]	191,5 mm
Teljes hossz L	230 mm
Kioldási elv	mechanikus hosszú utas kioldás
A kioldási értékállíthatósága	állítható
Kalibrálás	O1
Mérési jegyzőkönyv	Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv
Jegyzőkönyvezhető adatok	nem
Kioldás jelzése	optikai
Kioldás jelzése	tapintásos
Méréstechnika	mechanikus
Kattanó funkció	igen
Termék fajtája	Nyomatékkulcs

Szolgáltatások

DAkKS kalibrálásNyomatékkulcs Maximális nyomaték 1000 Nm

020020 1000

KalibrálásNyomatékkulcs Maximális nyomaték 400 Nm

020010 400

TartozékÍrányváltós feltűzhető racsní Típus-Csatlakozó négyszög
1-1/4 coll

657582 1-1/4

Feltűzhető racsní Típus-Csatlakozó négyszög 1-1/4 coll

657630 1-1/4

Írányváltós feltűzhető racsní Típus-Csatlakozó négyszög
1-1/2 coll

657582 1-1/2

Írányváltós feltűzhető racsní Típus-Csatlakozó négyszög
1-3/8 coll

657582 1-3/8

Feltűzhető racsní Típus-Csatlakozó négyszög 1-1/2 coll

657630 1-1/2

Feltűzhető racsní Típus-Csatlakozó négyszög 1-3/8 coll

657630 1-3/8