

Garant**Svédcsavarkulcs rátűző, Típus-nyitási méret: 1-30mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	657850 1-30
GTIN	4045197592286
Árucikk kategória	61E

Leírás**Kivitel:**

Süllyesztékben kovácsolt; minden szerszám feltűzhető = négyszögletű szár rugós tartócsappal. Ez biztosítja a rátűző szerszámok teljesen fix és biztonságos elhelyezkedését a nyomatékkulcsban. Nagyon sokoldalúan használható a változtatható nyitásszélesség következtében.

Figyelem: A nyomatékkulcsban alpméret korrekció szükséges (módosított beállítási érték).

Előny:

A nyitásszélesség módosítása esetén **az alpméretet nem kell módosítani.**

Alapanyag:

Króm-vanádium acél, krómozott.

Alkalmazás:**Magyarázat a rajzhoz és a képlethez:**

L_1 = kar hossza rátűző szerszám nélkül

L_2 = beállított alpméret a nyomatékkulcsnál

L_3 = kar hossza, a gyári kalibrálási alpmérettel

L_4 = a rátűző szerszám alpmérete

L = a szerszám teljes hossza

T_1 = beállítandó forgatónyomaték

T_2 = előírt nyomaték

Alkalmazható:

4-szög befogású nyomatékkulcsokhoz.

Figyelem:

Kérjük, vegye figyelembe a rátűző szerszámok alpméretét és vesse azt össze a beállító szerszám értékével (lásd a felhasznált nyomatékkulcs vizsgálati jegyzőkönyvét/használati útmutatóját).
Eltérés esetén végezze el az alpméret korrekciót!

Műszaki leírás

Szélesség b	71,8 mm
Rátűző szár	9×12 mm
Magasság h	16,9 mm
Nyílásméret	3/16 – 1.3/16 coll
Nyílásméret	5 - 30 mm
Alpméret S	74,4 mm
Cserélhető szerszám	Feltűzhető szerszám
Termék fajtája	Villás rátűző