

Garant**Svédcsavarkulcs rátűző, Típus-nyitási méret: 2-30mm****Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 657850 2-30 |
| GTIN | 4045197592293 |
| Árucikk kategória | 61E |

Leírás**Kivitel:**

Süllyesztékben kovácsolt; minden szerszám feltűzhető = négyszögletű szár rugós tartócsappal. Ez biztosítja a rátűző szerszámok teljesen fix és biztonságos elhelyezkedését a nyomatékkulcson. Nagyon sokoldalúan használható a változtatható nyitásszélesség következtében.

Figyelem: A nyomatékkulcson alpméret korrekció szükséges (módosított beállítási érték).

Előny:

A nyitásszélesség módosítása esetén **az alpméretet nem kell módosítani.**

Alapanyag:

Króm-vanádium acél, krómozott.

Alkalmazás:**Magyarázat a rajzhoz és a képlethez:**

L_1 = kar hossza rátűző szerszám nélkül

L_2 = beállított alpméret a nyomatékkulcsnál

L_3 = kar hossza, a gyári kalibrálási alpmérettel

L_4 = a rátűző szerszám alpmérete

L = a szerszám teljes hossza

T_1 = beállítandó forgatónyomaték

T_2 = előírt nyomaték

Alkalmazható:

4-szög befogású nyomatékkulcsokhoz.

Figyelem:

Kérjük, vegye figyelembe a rátűző szerszámok alpméretét és vesse azt össze a beállító szerszám értékével (lásd a felhasznált nyomatékulcs vizsgálati jegyzőkönyvét/használati útmutatóját).
Eltérés esetén végezze el az alpméret korrekciót!

Műszaki leírás

| | |
|---------------------|---------------------|
| Szélesség b | 71,8 mm |
| Rátűző szár | 14×18 mm |
| Magasság h | 16,9 mm |
| Nyílásméret | 3/16 – 1.3/16 coll |
| Nyílásméret | 5 - 30 mm |
| Alpméret S | 74,4 mm |
| Cserélhető szerszám | Feltűzhető szerszám |
| Termék fajtája | Villás rátűző |