

Garant**Esztergákés, jobbos, Szár- / lapkaméret: 16/09mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	260704 16/09
GTIN	4045197878113
Árucikk kategória	21T

Műszaki leírás

Teljes hossz L	100 mm
Alátétlapka	269005 12
Működő szélesség L ₄	13 mm
Hozzávaló váltólapka	SC.. 09T3..
Fejhossz L ₁	20 mm
Váltólapka csavar készlet	269028 2
Csavar alátétlapkához	269013 2
Kés ISO kódja	SSBCR/L 1616H09
Lapkaméret	9 mm
Szárméret	16 mm
Sorozat	QuickTurn
Szabvány	DIN ISO 5610
Felhasználás módja	jobbos
belső hűtés	nem
Beállítási szög κ	75 fok
Felhasználás	Külső hosszesztergálás

Felhasználás	Síkesztergálás
Felhasználás	Külső hosszesztergálás
Termék fajtája	Esztergakés

Tartozék

Csavar alátétlapkához Típus 2	269013 2
Váltólapka csavar készlet Típus 2	269028 2
Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 500 cNm	659906 500
PrecisionBit Torx®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx® profil TX15	674248 TX15
Alátétlapka Típus 12	269005 12
Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 500 cNm	659957 500