

Garant**Svédcsavarkulcs rátűző, Típus-nyitási méret: 2-41 mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	657850 2-41
GTIN	4045197596161
Árucikk kategória	61E

Leírás**Kivitel:**

Süllyesztékben kovácsolt; minden szerszám feltűzhető = négyszögletű szár rugós tartócsappal. Ez biztosítja a rátűző szerszámok teljesen fix és biztonságos elhelyezkedését a nyomatékkulcsra. Nagyon sokoldalúan használható a változtatható nyitásszélesség következtében.

Figyelem: A nyomatékkulcsra alapméret korrekció szükséges (módosított beállítási érték).

Előny:

A nyitásszélesség módosítása esetén **az alapméretet nem kell módosítani.**

Alapanyag:

Króm-vanádium acél, krómozott.

Alkalmazás:**Magyarázat a rajzhoz és a képlethez:**

L_1 = kar hossza rátűző szerszám nélkül

L_2 = beállított alapméret a nyomatékkulcsnál

L_3 = kar hossza, a gyári kalibrálási alapmérettel

L_4 = a rátűző szerszám alapmérete

L = a szerszám teljes hossza

T_1 = beállítandó forgatónyomaték

T_2 = előírt nyomaték

Alkalmazható:

4-szög befogású nyomatékkulcsokhoz.

Figyelem:

Kérjük, vegye figyelembe a rátűző szerszámok alaplímétét és vesse azt össze a beállító szerszám értékével (lásd a felhasznált nyomatékulcs vizsgálati jegyzőkönyvét/használati útmutatóját).
Eltérés esetén végezze el az alaplímét korrekciót!

Műszaki leírás

Szélesség b	88,6 mm
Rátűző szár	14×18 mm
Magasság h	20,4 mm
Nyílásméret	1/4 – 1.1/2 coll
Nyílásméret	7 - 41 mm
Alaplímét S	85,4 mm
Cserélhető szerszám	Feltűzhető szerszám
Termék fajtája	Villás rátűző